

## Váhy zlatnické Ohaus, série Scout SJX carat

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série SJX carat s váživostí v karátech jsou vhodné pro vážení diamantů a drahokamů. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



### Základní charakteristika zlatnických vah série SJX carat:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, sčítání
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- možnost volby jednotky vážení (karáty, gramy)
- váživost: 320 ct (64 g); rozlišení 0,005/0,01 ct (0,001 g)
- čas stabilizace: 1,5 s
- interní kalibrace
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální navážené hodnoty na displeji)
- integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- ochrana proti přetížení až do 10násobku váživosti vah (prodlužuje životnost vah)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- možnost připojení pomocného displeje (objednává se samostatně)
- možnost volby rozhraní (vybavení za příplatek, objednáva se samostatně): USB Host pro flash disk, USB Device pro připojení k PC, RS232 pro připojení tiskárny, Ethernet, Bluetooth (možnost propojení s OS Android)
- ochranný kryt, odnímatelná nerezová vážní deska, tělo váhy z ABS plastu
- rozměry (š x v x h): 202 x 114 x 230 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky) nebo 4 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 253 048	SJX323	průměr 93	0,005	-	320	1-2 týdny	13 440 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 268 765	SJX323M	průměr 93	0,01	0,1	320	1-2 týdny	15 000 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 472 063 3	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 523 269 021 1	Kufřík přenosný	1-2 týdny	3 336 Kč
467 528 850 043 1	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 664 Kč
467 523 268 983 1	Rozhraní USB Host pro flash disk	1-2 týdny	3 336 Kč
467 523 268 984 1	Rozhraní USB Device pro PC	1-2 týdny	2 448 Kč
467 523 268 985 1	Rozhraní Bluetooth	1-2 týdny	3 972 Kč
467 523 268 986 1	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	4 704 Kč
467 523 268 982 1	Rozhraní RS232	1-2 týdny	2 170 Kč
467 523 064 202 3	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč
467 523 529 322 3	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 3	Papír do tiskárny SF40A (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-Scout-SJX-Carat-and-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

### Video k produktu

-  Váhy zlatnické Ohaus série Scout SJX