

Váhy zlatnické Ohaus, série Scout SJX gold

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série SJX gold s váživostí v gramech jsou vhodné pro vážení zlata a drahých kovů. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



Základní charakteristika zlatnických vah série SJX gold:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, sčítání
- závěsné vážení (integrovaný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- možnost volby jednotky vážení (gramy, kilogramy, karáty)
- čas stabilizace: 1 nebo 1,5 s (dle modelu)
- interní kalibrace
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální navážené hodnoty na displeji)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- ochrana proti přetížení až do 10násobku váživosti vah (prodlužuje životnost vah)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- možnost připojení pomocného displeje (objednává se samostatně)
- možnost volby rozhraní (vybavení za příplatek, objednáva se samostatně): USB Host pro flash disk, USB Device pro připojení k PC, RS232 pro připojení tiskárny, Ethernet, Bluetooth (možnost propojení s OS Android)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo váhy z ABS plastu
- rozměry (š x v x h): 202 x 68 x 230 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky) nebo 4 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení



V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):							
467 523 253 049	SJX622	průměr 120	0,01	-	620	1-2 týdny	13 320 Kč
467 523 253 050	SJX1502	170 x 140	0,01	-	1500	1-2 týdny	15 000 Kč

Obj. číslo	Model	Vázní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 253 051	SJX6201	170 x 140	0,1	-	6200	1-2 týdny	11 376 Kč
Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):							
467 523 268 766	SJX622M	průměr 120	0,01	0,1	620	1-2 týdny	15 000 Kč
467 523 268 767	SJX1502M	170 x 140	0,01	0,1	1500	1-2 týdny	17 040 Kč
467 523 268 768	SJX6201M	170 x 140	0,1	1	6200	1-2 týdny	13 440 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné příslušenství


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 472 063 2	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 523 269 021	Kuffík přenosný	1-2 týdny	3 336 Kč
467 528 850 043	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 664 Kč
467 523 268 983	Rozhraní USB Host pro flash disk	1-2 týdny	3 336 Kč
467 523 268 984	Rozhraní USB Device pro PC	1-2 týdny	2 448 Kč
467 523 268 985	Rozhraní Bluetooth	1-2 týdny	3 972 Kč
467 523 268 986	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	4 704 Kč
467 523 268 982	Rozhraní RS232	1-2 týdny	2 170 Kč
467 523 064 202 2	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč
467 523 529 322 2	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 2	Papír do tiskárny SF40A (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-Scout-SJX-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

Video k produktu

-  Váhy zlatnické Ohaus série Scout SJX