

## ZLATNICKÉ OHAUS

VERKON &gt; Přístroje pro měření a analýzu &gt; Váhy &gt; Zlatnické Ohaus

### Váhy zlatnické Ohaus, série Scout SJX carat

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série SJX carat s váživostí v karátech jsou vhodné pro vážení diamantů a drahokamů. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



#### Základní charakteristika zlatnických vah série SJX carat:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, sčítání
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- možnost volby jednotky vážení (karáty, gramy)
- váživost: 320 ct (64 g); rozlišení 0,005/0,01 ct (0,001 g)
- čas stabilizace: 1,5 s
- interní kalibrace
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální navážené hodnoty na displeji)
- integrováný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- ochrana proti přetížení až do 10násobku váživosti vah (prodlužuje životnost vah)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- možnost připojení pomocného displeje (objednává se samostatně)
- možnost volby rozhraní (vybavení za příplatek, objednává se samostatně): USB Host pro flash disk, USB Device pro připojení k PC, RS232 pro připojení tiskárny, Ethernet, Bluetooth (možnost propojení s OS Android)
- ochranný kryt, odnímatelná nerezová vážní deska, tělo váhy z ABS plastu
- rozměry (š x v x h): 202 x 114 x 230 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky) nebo 4 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení

**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
------------	-------	------------------	---------------------	-----------------------	---------------	------------	-----------

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 253 048	SJX323	průměr 93	0,005	-	320	1-2 týdny	13 440 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 268 765	SJX323M	průměr 93	0,01	0,1	320	1-2 týdny	15 000 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 472 063 3	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 523 269 021 1	Kufřík přenosný	1-2 týdny	3 336 Kč
467 528 850 043 1	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 664 Kč
467 523 268 983 1	Rozhraní USB Host pro flash disk	1-2 týdny	3 336 Kč
467 523 268 984 1	Rozhraní USB Device pro PC	1-2 týdny	2 448 Kč
467 523 268 985 1	Rozhraní Bluetooth	1-2 týdny	3 972 Kč
467 523 268 986 1	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	4 704 Kč
467 523 268 982 1	Rozhraní RS232	1-2 týdny	2 170 Kč
467 523 064 202 3	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč
467 523 529 322 3	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 3	Papír do tiskárny SF40A (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-Scout-SJX-Carat-and-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouškou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

### Video k produktu

-  Váhy zlatnické Ohaus série Scout SJX

## Váhy zlatnické Ohaus, série Pioneer PJX carat

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série PJX carat s váživostí v karátech jsou vhodné pro vážení diamantů a drahokamů. Poskytují přesné a spolehlivé výsledky vážení. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



## Základní charakteristika zlatnických vah série PJX carat:

- 5 modelů s váživostí v karátech
- možnost volby jednotky vážení (karáty, gramy, kilogramy, unce, libry, vlastní)
- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- čas stabilizace: 2 – 3 s<sup>(i)</sup>
- interní kalibrace
- indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka<sup>(i)</sup>
- odnímatelná nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu, ochranný analytický kryt s posuvnými dvířky
- možnost připojení pomocného displeje a tiskárny
- rozhraní: RS232 (pro připojení tiskárny), mini DIN (pro připojení externího displeje)
- rozměry (š x v x h): 209 x 274 x 321 (430 s otevřenými dvířky) mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení



**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážná deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 429 817	PJX203	průměr 90	0,001	-	200	1-2 týdny	31 920 Kč
467 523 429 818	PJX803	průměr 90	0,001	-	800	1-2 týdny	35 160 Kč
467 523 430 030	PJX1203	průměr 90	0,001	-	1200	1-2 týdny	37 320 Kč
467 523 430 033	PJX1603	průměr 120	0,005	-	1600	1-2 týdny	25 320 Kč
467 523 429 819	PJX2503	průměr 120	0,005	-	2500	1-2 týdny	27 480 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 430 029	PJX203M	průměr 90	0,001	0,01	200	1-2 týdny	35 160 Kč
467 523 430 031	PJX803M	průměr 90	0,001	0,01	800	1-2 týdny	38 280 Kč
467 523 430 032	PJX1203M	průměr 90	0,001	0,01	1200	1-2 týdny	40 440 Kč

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [ct]	Ověřitelný dílek [ct]	Váživost [ct]	Dostupnost	Cena / ks
467 523 430 034	PJX1603M	průměr 120	0,005	0,1	1600	1-2 týdny	28 440 Kč
467 523 430 035	PJX2503M	průměr 120	0,005	0,1	2500	1-2 týdny	30 240 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 372 546	Ochranný kryt - fólie ovládacího panelu	1-2 týdny	804 Kč
467 523 472 063	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 528 253 384	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	18 240 Kč
467 528 334 024	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 504 Kč
467 523 064 202	Tiskárna SF40A	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 944 359 1	Bezdrátová Bluetooth tiskárna SF40A/BT	1-2 týdny	27 240 Kč
467 523 529 322	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799	Papír do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-PJX-Carat-and-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

## Váhy zlatnické Ohaus, série Scout SJX gold

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série SJX gold s váživostí v gramech jsou vhodné pro vážení zlata a drahých kovů. Disponují vynikající ochranou proti přetížení, poskytují rychlé a reprodukovatelné výsledky. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.

### Základní charakteristika zlatnických vah série SJX gold:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, kontrolní vážení, sčítání
- závěsné vážení (integrováný háček pro závěsné vážení na spodní straně vah)
- možnost volby jednotky vážení (gramy, kilogramy, karáty)
- čas stabilizace: 1 nebo 1,5 s (dle modelu)



- interní kalibrace
- funkce HOLD (zobrazení a pozdržení aktuální navážené hodnoty na displeji)
- integrovaný zámek menu (chrání vlastní nastavení vah před nechtěnou změnou)
- ochrana proti přetížení až do 10násobku váživosti vah (prodlužuje životnost vah)
- indikátor stability, indikace stavu baterie, automatické tárování a automatické vypnutí
- ochranný transportní zámek (chrání snímač zatížení před poškozením během přepravy nebo skladování)
- možnost připojení pomocného displeje (objednává se samostatně)
- možnost volby rozhraní (vybavení za příplatek, objednáva se samostatně): USB Host pro flash disk, USB Device pro připojení k PC, RS232 pro připojení tiskárny, Ethernet, Bluetooth (možnost propojení s OS Android)
- odnímatelná nerezová vážní deska, tělo váhy z ABS plastu
- rozměry (š x v x h): 202 x 68 x 230 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky) nebo 4 ks AA baterií (nejsou součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v přiloženém souboru ke stažení



**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Vážní deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 253 049	SJX622	průměr 120	0,01	-	620	1-2 týdny	13 320 Kč
467 523 253 050	SJX1502	170 x 140	0,01	-	1500	1-2 týdny	15 000 Kč
467 523 253 051	SJX6201	170 x 140	0,1	-	6200	1-2 týdny	11 376 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 268 766	SJX622M	průměr 120	0,01	0,1	620	1-2 týdny	15 000 Kč
467 523 268 767	SJX1502M	170 x 140	0,01	0,1	1500	1-2 týdny	17 040 Kč
467 523 268 768	SJX6201M	170 x 140	0,1	1	6200	1-2 týdny	13 440 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*



### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 472 063 2	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 523 269 021	Kufřík přenosný	1-2 týdny	3 336 Kč
467 528 850 043	Bezpečnostní zámek	1-2 týdny	5 664 Kč
467 523 268 983	Rozhraní USB Host pro flash disk	1-2 týdny	3 336 Kč
467 523 268 984	Rozhraní USB Device pro PC	1-2 týdny	2 448 Kč
467 523 268 985	Rozhraní Bluetooth	1-2 týdny	3 972 Kč


Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 268 986	Rozhraní Ethernet	1-2 týdny	4 704 Kč
467 523 268 982	Rozhraní RS232	1-2 týdny	2 170 Kč
467 523 064 202 2	Tiskárna SF40A, rozhraní RS232	1-2 týdny	19 200 Kč
467 523 529 322 2	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 2	Papír do tiskárny SF40A (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-Scout-SJX-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf

### Video k produktu

-  Váhy zlatnické Ohaus série Scout SJX

## Váhy zlatnické Ohaus, série Pioneer PJX gold

Výrobci a značky: Ohaus

Klenotnické váhy Ohaus série PJX gold s váživostí v gramech jsou vhodné pro vážení zlata a drahých kovů. Poskytují přesné a spolehlivé výsledky vážení. Modely s prvotním ověřením od výrobce se mohou používat v obchodním styku.



### Základní charakteristika zlatnických vah série PJX gold:

- jednoduché ovládání pomocí čtyř tlačítek
- podsvícený LCD displej s velkým pozorovacím úhlem
- pracovní režimy: vážení, počítání kusů, procentuální vážení, stanovení hustoty (sada pro stanovení hustoty se objednává samostatně)
- možnost volby jednotky vážení (gramy, kilogramy, karáty, unce, libry, vlastní)
- čas stabilizace: 1 s
- interní kalibrace
- indikátor rovnováhy (libela), indikátor přetížení, uzamykatelné menu, volitelné komunikační a tiskové nastavení, integrovaná bezpečnostní smyčka<sup>(i)</sup>
- odnímatelná nerezová vážná deska, kovové tělo vah s krytem z ABS plastu
- možnost připojení pomocného displeje a tiskárny
- rozhraní: RS232 (pro připojení tiskárny), mini DIN (pro připojení externího displeje)
- rozměry (š x v x h): 209 x 98 x 321 mm
- napájení: síťový adaptér (součástí dodávky)
- podrobnější technické informace naleznete níže v příloženém souboru ke stažení



**V obchodním styku lze používat jen modely s EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce.**

Obj. číslo	Model	Váží deska [mm]	Skutečný dílek [g]	Ověřitelný dílek [g]	Váživost [g]	Dostupnost	Cena / ks
<b>Modely s interní kalibrací (nelze je použít v obchodním styku):</b>							
467 523 429 823	PJX822	průměr 180	0,01	-	820	1-2 týdny	23 160 Kč
467 523 430 038	PJX1602	průměr 180	0,01	-	1600	1-2 týdny	24 960 Kč
467 523 429 824	PJX2202	průměr 180	0,01	-	2200	1-2 týdny	26 760 Kč
467 523 474 326	PJX3202	průměr 180	0,01	-	3200	1-2 týdny	28 200 Kč
467 523 430 042	PJX4202	průměr 180	0,01	-	4200	1-2 týdny	30 000 Kč
467 523 712 897	PJX6202	průměr 180	0,01	-	6200	1-2 týdny	32 760 Kč
467 523 430 046	PJX2201	průměr 180	0,1	-	2200	1-2 týdny	22 920 Kč
467 523 430 047	PJX4201	průměr 180	0,1	-	4200	1-2 týdny	27 720 Kč
467 523 429 826	PJX6201	průměr 180	0,1	-	6200	1-2 týdny	24 480 Kč
<b>Modely s interní kalibrací a EC typovou zkouškou - prvotním ověřením od výrobce (lze je použít i v obchodním styku):</b>							
467 523 430 039	PJX822M	průměr 180	0,01	0,1	820	1-2 týdny	26 400 Kč
467 523 430 040	PJX1602M	průměr 180	0,01	0,1	1600	1-2 týdny	28 200 Kč
467 523 430 041	PJX2202M	průměr 180	0,01	0,1	2200	1-2 týdny	29 760 Kč
467 523 475 732	PJX3202M	průměr 180	0,01	0,1	3200	1-2 týdny	30 960 Kč
467 523 430 043	PJX4202M	průměr 180	0,01	0,1	4200	1-2 týdny	33 000 Kč
467 523 712 909	PJX6202M	průměr 180	0,01	0,1	6200	1-2 týdny	35 880 Kč
467 523 430 045	PJX4201M	průměr 180	0,1	1	4200	1-2 týdny	30 480 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*



### Volitelné příslušenství

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 372 546 1	Ochranný kryt - fólie ovládacího panelu	1-2 týdny	804 Kč
467 523 472 063 1	Externí displej	1-2 týdny	2 568 Kč
467 528 253 384 1	Sada pro stanovení hustoty pevných látek	1-2 týdny	18 240 Kč
467 528 334 024 1	Sada pro stanovení hustoty kapalin	1-2 týdny	9 504 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
467 523 064 202 1	Tiskárna SF40A	1-2 týdny	19 200 Kč
396 430 944 359 2	Bezdrátová Bluetooth tiskárna SF40A/BT	1-2 týdny	27 240 Kč
467 523 529 322 1	Náhradní inkoustová páska do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT	1-2 týdny	324 Kč
467 521 212 799 1	Papír do tiskárny SF40A nebo SF40A/BT (šířka 57,5 mm, 2 role)	1-2 týdny	346 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Ohaus-Jewelry-Balances-PJX-Carat-and-Gold-EN.pdf
-  VERKON-Autorizace-pro-instalaci-vah-Ohaus-s-EC-typovou-zkouskou-a-prvotnim-overenim-od-vyrobce-EN.pdf