

## Vakuový filtrační systém Rocker WaterVac

Výrobci a značky: Rocker

Vakuový filtrační systém Rocker WaterVac nabízí přímé spojení vývěvy a filtrační nálevky – odpadá nutnost použití láhve na filtrát. Filtrace probíhá přes membránové filtry a filtrát je možné odvádět přímo do odpadu pomocí olivky a silikonové hadičky v zadní části přístroje.



### Základní charakteristika vakuového filtračního systému WaterVac:

- dva typy: **typ 100 MS** se silikonovou zátkou a **typ 100 MB** s adaptérem pro nerezové nálevky Rocker SF
- jednoduché ovládání pomocí jednoho tlačítka
- integrovaná vývěva
- kompaktní design – zabírá minimum místa na pracovním stole
- oblast použití: analýza vody, mikrobiologická analýza, běžná vakuová filtrace...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky jsou 2 m silikonové hadice; filtrační nálevky ani [membránové filtry](#) nejsou součástí dodávky a objednávají se samostatně

**i** Typ **100 MS** se používá v kombinaci s plastovými nálevkami Rocker [MF3/MF5](#). Typ **100 MB** se používá v kombinaci se 100, 300 nebo 500ml nerezovými nálevkami Rocker SF se zámkem Spin-Lock – v případě zájmu o tyto nálevky nás neváhejte kontaktovat.

Technické údaje		
Typ	100 MS	100 MB
		se silikonovou zátkou č. 8
Maximální vakuum	313 mbar abs.	
Rychlost čerpání	max. 0,5 l/min	
Materiál přicházející do styku s médiem	SS316, FKM, Silikon, PP, PA66	
Výstup	hadicová olivka ID 6 mm	
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 – 40 °C, max. 80% RH	
Napájení	12V DC napájecí adaptér (100 – 240 V~, 50/60 Hz)	

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
428 519 011 002	100 MS se silikonovou zátkou č. 8	3-4 týdny	17 401 Kč
428 519 012 002	100 MB s adaptérem se zámkem Spin-Lock pro nerezové nálevky Rocker SF	3-4 týdny	19 133 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*