

## Válec odměrný nízký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- kruhová patka
- výlevka
- autoklávodatelný do 121 °C



**i** Pro objem 50, 100, 250 a 500 ml nabízíme levnější variantu [nízkých odměrných válců](#).

Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 080 814	10	0,25	16	88	Skladem, do 1 týdne	45 Kč
331 850 080 815	25	1	22	107	Skladem, do 1 týdne	53 Kč
331 850 080 816	50	2,5	29	143	2-3 týdny	73 Kč
331 850 080 817	100	5	34	178	Skladem, do 1 týdne	87 Kč
331 850 080 820	250	10	45,5	264	Skladem, do 1 týdne	162 Kč
331 850 080 821	500	10	55,5	305	Skladem, do 1 týdne	196 Kč
331 850 080 822	1000	25	70	332	Skladem, do 1 týdne	250 Kč
331 850 080 823	2000	50	92	370	4-6 týdnů	343 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*