

Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, bílá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- bílá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 340 818	1645/BB	5	±0,2	0,5	15,5	90	1-2 týdny	173 Kč
632 432 340 919	1645/BB	10	±0,5	1	21,3	100	1-2 týdny	168 Kč
632 432 341 123	1645/BB	25	±1,0	1	25,0	125	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
632 432 341 125	1645/BB	50	±1,0	1	29,9	150	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 432 341 230	1645/BB	100	±2,0	2	40,7	170	Skladem, do 1 týdne	208 Kč
632 432 341 338	1645/BB	250	±5,0	5	53,2	235	Skladem, do 1 týdne	247 Kč
632 432 341 443	1645/BB	500	±10,0	10	67,0	280	Skladem, do 1 týdne	401 Kč
632 432 341 544	1645/BB	1000	±20,0	20	85,0	340	Skladem, do 1 týdne	527 Kč
632 432 711 746	1645/BB	2000	±50,0	50	105,0	420	1-2 týdny	1 230 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.