

Válec odměrný nízký, třída přesnosti B, hnědá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500 a 1000 ml
- hnědá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 350 919	1645/BH	10	±0,5	1	21,3	100	Skladem, do 1 týdne	167 Kč
632 432 351 123	1645/BH	25	±1,0	1	25,0	125	Skladem, do 1 týdne	184 Kč
632 432 351 125	1645/BH	50	±1,0	1	29,9	150	Skladem, do 1 týdne	180 Kč
632 432 351 230	1645/BH	100	±2,0	2	40,7	170	Skladem, do 1 týdne	232 Kč
632 432 351 338	1645/BH	250	±5,0	5	53,2	235	Skladem, do 1 týdne	278 Kč
632 432 351 443	1645/BH	500	±10,0	10	67,0	280	Skladem, do 1 týdne	399 Kč
632 432 351 544	1645/BH	1000	±20,0	20	85,0	340	1-2 týdny	551 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.