


## Válec odměrný vysoký, lisovaná stupnice, PP

Materiál: PP A 121 °C

- třída přesnosti B, vyhovuje ISO 6706:1981 (E)
- objem: 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- materiál: průhledný PP
- lisovaná stupnice
- pětihranná patka
- výlevka
- autoklávovatelný při 121 °C



Obj. číslo	Objem [ml]	Dělení [ml]	Přesné dělení [ml]	Tolerance [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
331 850 408 010	10	2	0,2	±0,2	13,5	140	2-3 týdny	61 Kč
331 850 408 025	25	5	0,5	±0,5	18,0	195	2-3 týdny	73 Kč
331 850 408 050	50	10	1,0	±1,0	25,5	199	Skladem, do 1 týdne	75 Kč
331 850 408 100	100	10	1,0	±1,0	30,5	249	Skladem, do 1 týdne	71 Kč
331 850 408 250	250	20	2,0	±2,0	41,5	315	Skladem, do 1 týdne	89 Kč
331 850 408 500	500	50	5,0	±5,0	55,0	361	Skladem, do 1 týdne	128 Kč
331 850 481 000	1000	100	10,0	±10,0	66,0	439	Skladem, do 1 týdne	221 Kč
331 850 482 000	2000	200	20,0	±20,0	84,0	531	Skladem, do 1 týdne	424 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*