


VERKON > Sklo a porcelán > Válce > Nízké a vysoké > Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, modrá graduace, SIMAX

## Válec odměrný vysoký, třída přesnosti A, modrá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- celokroužková modrá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 110 718	1634/AM	5	±0,05	0,1	12,9	115	1-2 týdny	194 Kč
632 432 110 819	1634/AM	10	±0,10	0,2	15,5	135	Skladem, do 1 týdne	165 Kč
632 432 110 923	1634/AM	25	±0,25	0,5	21,3	160	Skladem, do 1 týdne	171 Kč
632 432 111 125	1634/AM	50	±0,50	1	26,0	195	Skladem, do 1 týdne	158 Kč
632 432 111 130	1634/AM	100	±0,50	1	31,3	240	Skladem, do 1 týdne	174 Kč
632 432 111 238	1634/AM	250	±1,00	2	40,7	320	Skladem, do 1 týdne	269 Kč
632 432 111 343	1634/AM	500	±2,50	5	53,2	380	Skladem, do 1 týdne	295 Kč
632 432 111 444	1634/AM	1000	±5,00	10	67,0	465	Skladem, do 1 týdne	593 Kč
632 432 111 546	1634/AM	2000	±10,0	20	85,0	565	Skladem, do 1 týdne	838 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*