

Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, bílá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- bílá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 140 718	1634/BB	5	±0,10	0,1	12,9	115	1-2 týdny	160 Kč
632 432 140 819	1634/BB	10	±0,20	0,2	15,5	135	1-2 týdny	139 Kč
632 432 140 923	1634/BB	25	±0,50	0,5	21,3	160	1-2 týdny	150 Kč
632 432 141 125	1634/BB	50	±1,00	1	26,0	195	1-2 týdny	116 Kč
632 432 141 130	1634/BB	100	±1,00	1	31,3	240	1-2 týdny	128 Kč
632 432 141 238	1634/BB	250	±2,00	2	40,7	320	1-2 týdny	206 Kč
632 432 141 343	1634/BB	500	±5,00	5	53,2	380	1-2 týdny	292 Kč
632 432 141 444	1634/BB	1000	±10,0	10	67,0	465	1-2 týdny	399 Kč
632 432 141 546	1634/BB	2000	±20,0	20	85,0	565	1-2 týdny	652 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.