


## Válec odměrný vysoký, třída přesnosti B, hnědá graduace, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- objem: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 a 2000 ml
- hnědá graduace
- šestihránná patka (výborná stabilita)
- výlevka
- dle ISO 4788



Obj. číslo	Typ	Objem [ml]	Přesnost [ml]	Dělení [ml]	Průměr [mm]	Výška [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 432 150 718	1634/BH	5	±0,10	0,1	12,9	115	1-2 týdny	160 Kč
632 432 150 819	1634/BH	10	±0,20	0,2	15,5	135	Skladem, do 1 týdne	153 Kč
632 432 150 923	1634/BH	25	±0,50	0,5	21,3	160	Skladem, do 1 týdne	162 Kč
632 432 151 125	1634/BH	50	±1,00	1	26,0	195	Skladem, do 1 týdne	158 Kč
632 432 151 130	1634/BH	100	±1,00	1	31,3	240	Skladem, do 1 týdne	172 Kč
632 432 151 238	1634/BH	250	±2,00	2	40,7	320	Skladem, do 1 týdne	221 Kč
632 432 151 343	1634/BH	500	±5,00	5	53,2	380	Skladem, do 1 týdne	315 Kč
632 432 151 444	1634/BH	1000	±10,0	10	67,0	465	Skladem, do 1 týdne	516 Kč
632 432 151 546	1634/BH	2000	±20,0	20	85,00	565	1-2 týdny	834 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.