

## Vialka šroubovací, úzkohrdlá, ND8

Novinka    Narozeninová akce    Sleva 10 %    LABOREXPO 2026

Sleva platí do 9. 7. 2026

- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- úzké hrdlo se závitem 8-425, ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- oblast použití: aplikace GC a HPLC
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Beckman, Shimadzu, Spark, Varian a VWR/Hitachi
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy **pre-slit** bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
  - skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
    - inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm
    - inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm



### Vialky ND8

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175 1	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	274 Kč <b>247 Kč</b>

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 613 087	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	290-Kč <b>261 Kč</b>
150 337 613 388	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315-Kč <b>284 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 612 928	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	297-Kč <b>267 Kč</b>
150 646 802 991	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	400-Kč <b>360 Kč</b>
150 647 604 778	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	459-Kč <b>413 Kč</b>
150 647 614 038	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy pre-slit bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	1-070-Kč <b>963 Kč</b>
150 647 621 679	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	744-Kč <b>670 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 845	Inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm	1000	1-2 týdny	2-412-Kč <b>2 171 Kč</b>
150 647 614 073	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm	1000	3-4 týdny	9-390-Kč <b>8 451 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.