

## VIALKY ŠROUBOVACÍ

VERKON > Chromatografie > Vialky a příslušenství > Vialky šroubovací

### Vialka skladovací včetně víčka

- objem: 5, 10, 15, 20, 30 nebo 50 ml
- šroubovací z čirého skla
- včetně bílého víčka ND18 nebo ND25 (dle objemu)
- rozměry jsou uvedeny ve tvaru průměr x výška
- vhodná pro skladování vzorků
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, součástí dodávky jsou i víčka (balená samostatně, tj. nejsou nasazena na vialky)



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 951 210 541	5	Čirá	20 x 41	ND18	100	2-3 týdny	938 Kč
150 951 210 542	10	Čirá	20 x 55	ND18	100	Skladem, do 1 týdne	1 015 Kč
150 951 211 543	15	Čirá	27 x 45	ND25	100	2-3 týdny	1 095 Kč
150 951 212 050	20	Čirá	27 x 50	ND25	100	6-8 týdnů	1 190 Kč
150 951 213 075	30	Čirá	27 x 75	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 313 Kč
150 951 215 090	50	Čirá	30 x 90	ND25	100	Skladem, do 1 týdne	1 635 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Vialka skladovací bez víčka, různé objemy

- objem: 1,5, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 30 nebo 40 ml
- šroubovací
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- vhodná pro skladování vzorků
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175	1,5	Čirá	11,6 x 32	ND8	100	1-2 týdny	274 Kč

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závít	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 163	1,5	Hnědá	11,6 x 32	ND8	100	1-2 týdny	295 Kč
150 332 799 911	2	Hnědá	12 x 32	ND8	100	1 bal.	711 Kč
150 647 613 421	4	Čirá	14,7 x 45	ND13	100	1-2 týdny	386 Kč
150 647 603 252	4	Hnědá	14,7 x 45	ND13	100	4-6 týdnů	422 Kč
150 647 616 898	8	Čirá	16,6 x 61	ND15	100	1-2 týdny	615 Kč
150 647 618 935	8	Hnědá	16,6 x 61	ND15	100	4-6 týdnů	609 Kč
150 647 616 655	12	Čirá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	547 Kč
150 647 618 936	12	Hnědá	18,5 x 66	ND15	100	1-2 týdny	806 Kč
150 330 181 078	16	Čirá	20,6 x 71	ND18	100	4-6 týdnů	697 Kč
150 647 663 211	20	Čirá	27,5 x 57	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	696 Kč
150 647 631 988	20	Hnědá	27,5 x 57	ND24 (EPA)	100	4-6 týdnů	1 058 Kč
150 647 615 411	30	Čirá	27,5 x 72,5	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	844 Kč
150 647 632 370	30	Hnědá	27,5 x 72,5	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	1 152 Kč
150 647 663 215	40	Čirá	27,5 x 95	ND24 (EPA)	100	1-2 týdny	774 Kč
150 647 663 216	40	Hnědá	27,5 x 95	ND24 (EPA)	100	4-6 týdnů	958 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Plastová šroubovací víčka bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou na vnitřní straně (nevyžadují septum)**

Obj. číslo	Popis	Závít	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 331 408 762	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND8	100	4-6 týdnů	537 Kč
150 330 702 052	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND13	100	4-6 týdnů	644 Kč
150 331 415 638	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND15	100	4-6 týdnů	482 Kč
150 332 781 518	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND18	100	4-6 týdnů	874 Kč
150 332 781 520	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND20	100	4-6 týdnů	1 217 Kč
150 330 702 059	Víčka šroubovací bez otvoru s těsnicí PTFE vrstvou	ND24	100	4-6 týdnů	1 025 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)**

Obj. číslo	Popis	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 780 715	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND15	100	4-6 týdnů	215 Kč
150 332 780 718	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND18	100	Kontaktujte nás	
150 332 780 720	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND20	100	4-6 týdnů	318 Kč
150 332 780 724	Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept	ND24	100	4-6 týdnů	335 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 799 515	Septa PTFE/silikon pro víčka ND15, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	821 Kč
150 332 799 518	Septa PTFE/silikon pro víčka ND18, tloušťka 2,5 mm	100	4-6 týdnů	1 066 Kč
150 332 799 520	Septa PTFE/silikon pro víčka ND20, tloušťka 2,5 mm	100	Kontaktujte nás	
150 332 799 526	Septa PTFE/silikon pro víčka ND24, tloušťka 3,2 mm	100	4-6 týdnů	1 789 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Výprodej

Obj. číslo	Název - popis	Stav	Dostupnost	Cena / bal.
OUT 150 332 799 911	Vialka skladovací bez víčka, různé objemy, Objem [ml]: 2, Popis: Hnědá, Rozměry [mm]: 12 x 32	Nové	1 bal.	<del>711 Kč</del> <b>533 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Vialka šroubovací, úzkohrdlá, ND8

Novinka    Narodeninová akce    Sleva 10 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo I. třídy
- úzké hrdlo se závitem 8-425, ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm



- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- oblast použití: aplikace GC a HPLC
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Beckman, Shimadzu, Spark, Varian a VWR/Hitachi
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy **pre-slit** bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
    - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
  - skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
    - inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm
    - inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm

## Vialky ND8

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 401 175 1	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	274 Kč <b>247 Kč</b>
150 647 613 087	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	290 Kč <b>261 Kč</b>
150 337 613 388	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315 Kč <b>284 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Víčka ND8

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 612 928	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	297 Kč <b>267 Kč</b>

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 646 802 991	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy červená guma/transparentní TEF (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 60° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	400-Kč <b>360 Kč</b>
150 647 604 778	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	459-Kč <b>413 Kč</b>
150 647 614 038	Plastová šroubovací víčka ND8 s otvorem, se septy pre-slit bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	<del>1 070-Kč</del> <b>963 Kč</b>
150 647 621 679	Plastová šroubovací víčka ND8 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1,3 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	744-Kč <b>670 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 616 845	Inserty z čirého skla, ploché dno, využitelný objem 260 µl, rozměry 31 x 5 mm	1000	1-2 týdny	<del>2 412-Kč</del> <b>2 171 Kč</b>
150 647 614 073	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 150 µl, rozměry 29 x 5 mm	1000	3-4 týdny	<del>9 390-Kč</del> <b>8 451 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vialka šroubovací, širokohrdlá, ND9 s krátkým závitem

Novinka    Narozeninová akce    Sleva 10 %

Sleva platí do 29. 5. 2026

- objem: 1,5 ml
- čiré nebo hnědé hydrolytické sklo
- široké hrdlo s krátkým závitem (short thread), ploché dno
- bez víčka
- rozměry: 11,6 x 32 mm
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů
- kompatibilní s většinou automatických dávkovačů Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian a Waters
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks
  - víčka se objednávají samostatně (v balení po 100 ks):
    - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní



- ■ ■ odolnost -40 až 110 °C)
  - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy červená guma/běžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)
  - plastová (PP) víčka s otvorem a nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
  - plná plastová víčka (PP) s nasazenými septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)
- skleněné vložky/inserty se objednávají samostatně (v balení po 1000 ks):
  - inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 6 x 31 mm
  - Inserty z čirého skla (I. hydrolytická třída), kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 5,7 x 29 mm
    - obě varianty jsou vhodné i pro vialky ND10 a ND11

### Vialky ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 231	Čirá bez plošky na popis, bez stupnice	1,5	100	1-2 týdny	245-Kč <b>221 Kč</b>
150 647 663 232	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	265-Kč <b>239 Kč</b>
150 337 645 571	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	1,5	100	1-2 týdny	315-Kč <b>284 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Víčka ND9 s krátkým závitem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 663 240	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy červená guma/transparentní PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	1-2 týdny	317-Kč <b>285 Kč</b>
150 647 646 874	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy červená guma/běžový PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 45° ShA, teplotní odolnost -40 až 110 °C)	100	3-4 týdny	504-Kč <b>454 Kč</b>
150 647 663 241	Plastová šroubovací víčka ND9 s otvorem, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	321-Kč <b>289 Kč</b>
150 647 633 658	Plastová šroubovací víčka ND9 plná, se septy bílý silikon/červený PTFE (tloušťka septa 1 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -60 až 200 °C)	100	1-2 týdny	638-Kč <b>574 Kč</b>

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Skleněné vložky/inserty

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 929	Inserty z čirého skla, 12mm kónické dno, využitelný objem 300 µl, rozměry 31 x 6 mm	1000	1-2 týdny	<del>2 448 Kč</del> <b>2 203 Kč</b>
150 647 614 088	Inserty z čirého skla, kónické dno, plastové lamely, využitelný objem 250 µl, rozměry 29 x 5,7 mm	1000	1-2 týdny	<del>7 187 Kč</del> <b>6 468 Kč</b>

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vialka šroubovací, širokohrdlá, objem 1,5 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 10-425/ND10
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 11,6 x 32 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro použití skleněných vložek/insertů (objednávají se samostatně - v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 640 090 743	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	400 Kč
150 640 091 196	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	720 Kč
150 640 091 197	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	Skladem, do 1 týdne	455 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Polypropylenová šroubovací víčka ND10 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 610 023	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	658 Kč
150 330 610 024	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon	1000	3-4 týdny	6 265 Kč
150 330 100 213	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	1 417 Kč
150 330 100 214	Plastová víčka ND10 se septy PTFE/silikon pre-slit	1000	4-6 týdnů	6 945 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Náhradní septa pro víčka ND10

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 603 753	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	100	4-6 týdnů	616 Kč
150 330 603 754	Septa 10 mm PTFE/silikon pro víčka ND10	1000	4-6 týdnů	4 956 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vialka šroubovací, objem 4 ml

- širokohrdlá, šroubovací, závit 13-425/ND13
- čiré nebo hnědé borosilikátové sklo
- ploché dno
- vnější rozměry: 15 x 45 mm
- bez víčka (objednává se samostatně)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 041 133	Čirá bez plošky na popis	100	3-4 týdny	379 Kč
150 330 411 333	Čirá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	430 Kč
150 330 411 313	Hnědá s ploškou na popis a se stupnicí	100	3-4 týdny	461 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Polypropylenová šroubovací víčka ND13 s otvorem (víčka jsou dodávána se septy)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 013 023	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon	100	3-4 týdny	693 Kč
150 330 130 213	Plastová víčka ND13 se septy PTFE/silikon pre-slit	100	3-4 týdny	983 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Náhradní septa pro víčka ND13

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 604 653	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	100	3-4 týdny	639 Kč

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 330 604 654	Septa 12 mm PTFE/silikon pro víčka ND13	1000	3-4 týdny	5 195 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vialka Headspace, šroubovací

- objem: 10 nebo 20 ml
- šroubovací, přesný závit "precision thread" ND18
- čiré nebo hnědé sklo, 1. hydrolytická třída
- bez víčka (plná víčka se septy, nebo víčka s otvorem a septy se objednávají samostatně)
- vhodná pro mikroextrakce na pevné fázi (MEPS), kompatibilní s většinou Headspace autosamplerů (CTC Pal, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu a Agilent)
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



### Vialky Headspace

Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Závit	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 620 815	10	Čirá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	709 Kč
150 647 616 895	10	Hnědá	22,5 x 46	ND18	100	1-2 týdny	741 Kč
150 647 630 303	20	Čirá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	761 Kč
150 647 621 127	20	Hnědá	22,5 x 75,5	ND18	100	4-6 týdnů	902 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Magnetická víčka se septy

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 647 615 717	Magnetická víčka ND18 s otvorem a septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 037 Kč
150 647 622 171	Magnetická víčka ND18 plná, se septy butyl/PTFE (tloušťka septa 1,6 mm, tvrdost 55° ShA, teplotní odolnost -40 až 120 °C)	100	1-2 týdny	1 257 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

# Vialka EPA

- objem 20 nebo 40 ml
- šroubovací, závit 24-400/ND24
- čiré nebo hnědé sklo
- bez víčka (objednává se samostatně)
- vhodná pro odběr vzorků dle požadavků EPA
- **informace k dodávce:** vialky se dodávají v baleních po 100 ks, víčka se objednávají samostatně



Obj. číslo	Objem [ml]	Popis	Rozměry [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 792 046	20	Čirá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 189 Kč
150 332 792 146	20	Hnědá bez plošky na popis	28 x 57	100	3-4 týdny	1 543 Kč
150 332 795 046	40	Čirá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 575 Kč
150 332 795 146	40	Hnědá bez plošky na popis	28 x 95	100	3-4 týdny	1 704 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Plastová šroubovací víčka s otvorem, bez sept (septa se objednávají samostatně)

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 795 011	Plastová víčka ND24 s otvorem, bez sept	100	3-4 týdny	348 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Septa pro plastová šroubovací víčka s otvorem

Obj. číslo	Popis	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
150 332 223 323	Septa PTFE/silikon pro víčka ND24	100	3-4 týdny	1 789 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*