

## Viskozimetr digitální Brookfield DVPlus

Digitální rotační viskozimetry Brookfield DVPlus poskytují rychlé a přesné výsledky měření a své uplatnění najdou napříč všemi chemickými odvětvími od vývojových laboratoří až po kontrolu kvality.

### Základní charakteristika digitálních viskozimetrů DVPlus:


- 4 modely (LV, RV, HA a HB), které se liší měřicím rozsahem viskozit
- stojan s manuálním zdvihem
- intuitivní ovládání, snadná obsluha
- 5" barevný dotykový displej (zobrazení viskozity a teploty vzorku, rychlosti otáčení, točivého momentu, použitého vřeten, času)
- měření v reálném čase, časovač
- rychlost otáček 0,1 až 200 ot/min
- přesnost měření  $\pm 1,0$  %, reprodukovatelnost  $\pm 0,2$  %
- rozhraní USB a Bluetooth pro použití s aplikací DVPlus Connect (objednává se samostatně)
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně, v případě zájmu nás neváhejte kontaktovat): teplotní sonda RTD (DVP-94Y), UL a UL-DIN adaptér pro měření velmi nízkých viskozit (1 až 15 mPa.s), spirálový adaptér pro měření pastovitých vzorků, lopatková vřetena pro měření gelů, suspenzí, past nebo krémů, speciální sady vřeten dle DIN, kuličkové uložení hřídele ložisky odolnými proti opotřebení pro typ RV, HA nebo HB, stojan s rychloposuvem, magnetické uchycení vřeten, systém Thermosel pro měření za vyšších teplot, ochranná fólie displeje...
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je sada vřeten, ochranný rám vřeten (pouze modely LV a RV), stojan s manuálním zdvihem, napájecí adaptér a přenosný kufřík



Typ	Oblast použití
<b>DVPlus LV</b>	vzorky s nízkou viskozitou (např. inkousty, oleje, rozpouštědla), pro měření v rozsahu 1 až 15 mPa.s je nutné objednat adaptér UL
<b>DVPlus RV</b>	vzorky se střední viskozitou (např. krémy, barvy)
<b>DVPlus HA</b>	vzorky s vyšší viskozitou (např. gely, epoxidy, čokoláda)
<b>DVPlus HB</b>	vzorky s vysokou viskozitou (např. asfalt, těsnicí směsi, melasa)

Obj. číslo	Typ	Rozsah viskozit [mPa.s]	Počet vřeten	Dostupnost	Cena / ks
469 620 437 334	LV	1 - 6 000 000	4	Kontaktujte nás	
469 620 437 394	RV	100 - 40 000 000	6	Kontaktujte nás	
469 620 437 381	HA	200 - 80 000 000	6	Kontaktujte nás	
469 620 437 382	HB	800 - 320 000 000	6	Kontaktujte nás	

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Brookfield-Viscometer-DVPlus-EN.pdf

### Video k produktu

 Digitální viskozimetr Brookfield DVPlus