

Viskozimetr digitální IKA Rotavisc

Sleva 20 %

Akce

Výrobci a značky: IKA

Sleva na digitální viskozimetry s možností měřit různé rozsahy viskozit až do 320 000 000 mPa.s.

Platí do 19. 12. 2025

Digitální rotační viskozimetry Rotavisc nabízejí širokou škálu využití při měření relativní a absolutní viskozity newtonovských i neneutronovských kapalin. Poskytují rychlé a přesné výsledky měření a své uplatnění najdou napříč všemi chemickými odvětvími od vývojových laboratoří až po kontrolu kvality.

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.



Základní charakteristika rotačních viskozimetrů Rotavisc Complete:

- 4 modely (lo-vi, me-vi, hi-vi I, hi-vi II), které se liší měřicím rozsahem viskozit
- 2 typy stojanu: ROTASTAND s manuálním zdvihem, HELISTAND s elektrickým zdvihem
- intuitivní ovládání, snadná obsluha
- 4,3" TFT dotykový displej (zobrazení viskozity a teploty vzorku, rychlosti otáčení, točivého momentu, použitého vřetena, času, programu)
- 3 režimy měření (přesný, vyvážený nebo rychlý), 2 režimy ovládání (automatický nebo manuální)
- možnost vytvoření 5 uživatelských programů (každý program může mít 10 kroků) pro opakující se úkoly
- funkce grafu, časovač, plynulé nastavení rychlosti, možnost kalibrace
- přesnost měření ± 1 %, reprodukovatelnost $\pm 0,2$ %
- integrovaná digitální vodováha (napomáhá vyrovnání přístroje)
- rozhraní RS232 a micro USB
- široká nabídka volitelného příslušenství (objednává se samostatně): speciální [sady vřeten dle DIN](#), [sada pro měření extrémně nízké viskozity](#), [dvouplášťová kádinka s olivkami](#), vřetena s lamelami, stojan na vřetena, teplotní čidlo PT 100.8, software Labworldsoft 6 Visc - v případě zájmu o toto příslušenství nás neváhejte kontaktovat
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje je ochranný rám a sada vřeten SP set 1 nebo set 2 (dle modelu), teplotní čidlo PT100.8, USB kabel, napájecí adaptér a stojan ROTASTAND nebo HELISTAND (k tomuto stojanu se navíc dodává sada vřeten T-spindle)



V naší nabídce naleznete také:

- [certifikované viskozitní standardy IKA](#), díky nimž můžete kontrolovat přesnost měření vašeho viskozimetru
- cenově zvýhodněné sady vybraných typů viskozimetrů a [vysokoteplotního systému ROTATEMP](#), který zajišťuje optimální regulaci teploty během procesu měření viskozity obtížně měřitelných, vysoce viskózních vzorků, jako jsou asfalt, bitumen, vosk, polymery apod.
- cenově zvýhodněné sady vybraných typů viskozimetrů a [oběhového termostatu IKA CBC VISC lite s ohřevem a chlazením](#) pro přesné měření viskozity teplotně závislých vzorků (vzorek se měří přímo v lázni termostatu za kontrolovaných podmínek)

Technické údaje

Typ	lo-vi Complete	me-vi Complete	hi-vi I Complete	hi-vi II Complete
-----	----------------	----------------	------------------	-------------------










Rozsah viskozity	15 - 6 000 000 mPa.s	100 - 40 000 000 mPa.s	200 - 80 000 000 mPa.s	800 - 320 000 000 mPa.s
Rozsah teploty vzorku	-100 ... 300 °C			
Rychlost otáček	0,01 - 200 ot/min (krok 0,01 ot/min v rozsahu 0,01 - 1 ot/min; krok 0,1 ot/min v rozsahu 1 - 200 ot/min)			
Točivý moment	0,0673 mNm	0,7187 mNm	1,4374 mNm	5,7496 mNm
Max. povolená hustota	9,999 kg/dm ³			
Časovač	0,017 - 6000 min nebo trvalý chod			
Sada vřeten	SP set 1 (SP1-SP4)	SP set 2 (SP7-SP12)		
Typ stojanu	ROTASTAND (manuální zdvih) nebo HELISTAND (elektrický zdvih)			
Průměr podpůrné tyče	16 mm			
Základní objem nádoby	nížká kádinka o objemu 600 ml			
Provozní podmínky	teplota okolí: 5 - 40 °C, relativní vlhkost: max. 80 %			
Rozměry (v x š x d)	629 x 351 x 372 mm			
Hmotnost	7,1 kg			
Napájení	100 - 240 V, 50/60 Hz			
Příkon	24 W			
Krytí	IP40			

Obj. číslo	Typ	Rozsah viskozit [mPa.s]	Typ stojanu	Dostupnost	Cena / ks
Viskozimetry Rotavisc Complete se stojanem ROTASTAND s manuálním zdvihem:					
469 482 500 310	lo-vi Complete	15 - 6 000 000	ROTASTAND	3-4 týdny	88 372 Kč 70 698 Kč
469 482 500 311	me-vi Complete	100 - 40 000 000	ROTASTAND	3-4 týdny	88 372 Kč 70 698 Kč
469 482 500 312	hi-vi I Complete	200 - 80 000 000	ROTASTAND	3-4 týdny	88 372 Kč 70 698 Kč
469 482 500 313	hi-vi II Complete	800 - 320 000 000	ROTASTAND	3-4 týdny	88 372 Kč 70 698 Kč
Viskozimetry Rotavisc Complete se stojanem HELISTAND s elektrickým zdvihem:					
469 482 508 225	lo-vi HELI Complete	15 - 6 000 000	HELISTAND	3-4 týdny	101 626 Kč 81 301 Kč
469 482 508 226	me-vi HELI Complete	100 - 40 000 000	HELISTAND	3-4 týdny	101 626 Kč 81 301 Kč




Obj. číslo	Typ	Rozsah viskozit [mPa.s]	Typ stojanu	Dostupnost	Cena / ks
469 482 508 227	hi-vi I HELI Complete	200 - 80 000 000	HELISTAND	3-4 týdny	101 626 Kč 81 301 Kč
469 482 508 228	hi-vi II HELI Complete	800 - 320 000 000	HELISTAND	3-4 týdny	101 626 Kč 81 301 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-lo-vi-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-me-vi-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-hi-vi-I-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-hi-vi-II-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-lo-vi-HELI-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-me-vi-HELI-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-hi-vi-I-HELI-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotavisc-hi-vi-II-HELI-Complete-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Temperature-sensor-PT-100.8-EN.pdf

Video k produktu

-  Viskozimetr digitální IKA Rotavisc
-  Viskozimetr digitální IKA Rotavisc – Školení VR
-  Viskozimetr digitální IKA Rotavisc – ovládací panel, struktura nabídky