

Vývěva bezolejová Rocker Lafil 400

Výrobci a značky: Rocker

Lafil 400 nabízí jedinečné spojení bezolejové vývěvy s filtrační sadou, kterou tvoří filtrační nálevka a nádoba na filtrát. Filtrace probíhá přes membránové filtry.

Základní charakteristika bezolejové vývěvy Lafil 400:

- jednoduché ovládání
- regulátor vakua
- teplotní pojistka (ochrana proti přehřátí)
- prostor pro bezpečné umístění nádoby na filtrát (zabraňuje převržení nádoby)
- rukojeť pro snadné přenášení
- kompaktní design – zabírá minimum místa na pracovním stole
- oblast použití: předběžná úprava vzorku, mikrobiologická analýza, běžná vakuová filtrace...
- **informace k dodávce:** vývěvu lze objednat samostatně, nebo v kompletní sadě s plastovou nebo nerezovou nálevkou a plastovou nádobou na filtrát



Technické údaje bezolejové vývěvy Rocker Lafil 400	
Regulace vakua	ano
Mezní podtlak	25 mbar abs.
Rychlost čerpání	max. 20 l/min
Otáčky	1450 ot/min
Výkon motoru	0,8 kW
Výstup	hadicová olivka ID 8 mm
Rozměry (d x š x v)	350 x 243 x 290 mm
Hmotnost	7 kg
Napájení	220 V, 50 Hz

i Vývěvu lze objednat samostatně, nebo jako komplet s filtrační sadou LF30, kterou tvoří plastová filtrační nálevka a plastová nádoba na filtrát, nebo jako komplet s filtrační sadou SF10, kterou tvoří nerezová filtrační nálevka a plastová nádoba na filtrát (součástí dodávky je i hořák pro rychlou sterilizaci nálevky plamenem a balení membránových filtrů MCE o Ø 47 mm). **Ve fotogalerii představujeme vývěvu Lafil 400 s filtrační sadou LF30:**

Kompletní sady vývěvy Lafil 400 s plastovou nebo nerezovou filtrační nálevkou a plastovou nádobou na filtrát

Typ sady	Lafil 400 s LF30	Lafil 400 s SF10
----------	------------------	------------------

Nálevka	Objem:	300 ml	100 ml
	Materiál:	PES	nerez ocel
	Podložka filtru:	PP	nerez ocel
	Průměr filtru:	47 mm	47 mm
	Spojení s nástavcem pro filtr:	zámek Spin-Lock	zámek Spin-Lock
	Spojení s nádobou na filtrát:	zámek Spin-Lock	silikonová zátka č. 16
	Víčko:	PP	ne (objednává se samostatně)
Nádoba na filtrát	Objem:	1200 ml	
	Materiál:	PC	
	Ochrana proti přetečení:	ano	
	Olivka na hadici:	ID 8 mm	
Celkové rozměry (d x š x v)		340 x 240 x 300 mm	

Bezolejová vývěva Rocker Lafil 400

Obj. číslo	Typ vývěvy	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 519 740 022	Lafil 400	Samostatný přístroj	6-8 týdnů	23 157 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Kompletní sady vývěvy Lafil 400 s plastovou nebo nerezovou filtrační nálevkou a plastovou nádobou na filtrát

Obj. číslo	Typ vývěvy	Popis	Dostupnost	Cena / sada
428 519 740 122	Lafil 400	Včetně filtrační sady LF30	3-4 týdny	28 561 Kč
428 519 740 222	Lafil 400	Včetně filtrační sady SF10, hořáku a membránových filtrů MCE	3-4 týdny	39 881 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.