

## Vývěva bezolejová Rocker

Výrobci a značky: Rocker

Bezolejové pístové vývěvy Rocker jsou vybaveny regulátorem vakua, vstupním odlučovačem vlhkosti a ochranou proti přehřátí. Vynikají malými rozměry, tichým chodem bez vibrací a minimálními nároky na údržbu.



### Základní charakteristika bezolejových vývěv Rocker:

- 9 modelů s různou kombinací mezního tlaku a čerpací rychlosti
  - model 430 nabízí kromě funkce vývěvy i funkci kompresoru (max. tlak 80 PSI)
- bezolejové (minimální nároky na údržbu)
- manuální regulátor vakua
- vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem pro záchyt částic (kromě modelů 901 a 911)
- ochrana proti nasátí kapaliny do vývěvy (kromě modelů řady 900)
- ochrana proti přehřátí (automatické vypnutí při přehřátí a opětovné spuštění při poklesu teploty)
- madlo pro snadné přenášení, gumové nožičky
- kompaktní design, tichý chod, nízké vibrace
- oblast použití: vakuová filtrace, při odběrech vzorků vzduchu, při testech pevných suspendovaných látek, jako zdroj vakua pro vakuové sušárny, při odplyňování vzorků...



Bezolejové vývěvy Rocker jsou součástí **kompletních sestav pro vakuovou filtraci**, a to jak **jednomístných**, tak **vicemístných** s manifoldy. Prohlédněte si naši nabídku!

Technické údaje modelů s ochranou proti nasátí kapaliny do vývěvy

| Typ                             | 300                                  | 300DC    | 400      | 410          | 430           |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|
| Rychlost čerpání                | 20 l/min                             | 25 l/min | 34 l/min | 20 l/min     | 28 l/min      |
| Mezní tlak                      | 99 mbar abs.                         |          |          | 25 mbar abs. | 145 mbar abs. |
| Regulátor vakua                 | ano, manuální                        |          |          |              |               |
| Ochrana proti vniknutí kapaliny | ano                                  |          |          |              |               |
| Odlučovač vlhkosti s filtrem    | ano                                  |          |          |              |               |
| Ochrana proti přehřátí          | ano                                  |          |          |              |               |
| Výstup                          | olivka ID 8 mm                       |          |          |              |               |
| Provozní podmínky               | teplota okolí 5 - 40 °C, max. 80% RV |          |          |              |               |

|                     |                    |                      |                    |                    |                    |
|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hladina hluku       | 50 dB              | 50 dB                | 52 dB              | 52 dB              | 52 dB              |
| Rozměry (d x š x v) | 270 x 140 x 200 mm | 270 x 120 x 170 mm   | 310 x 140 x 200 mm | 310 x 140 x 200 mm | 247 x 235 x 204 mm |
| Hmotnost            | 4,1 kg             | 3,5 kg               | 5,2 kg             | 5,2 kg             | 5,5 kg             |
| Napájení            | 220 V, 50 Hz       | 12V DC (autobaterie) | 220 V, 50 Hz       | 220 V, 50 Hz       | 220 V, 50 Hz       |
| Krytí               | IP30               | -                    | IP30               | IP30               | IP30               |




| Technické údaje modelů řady 900 bez ochrany proti nasátí kapaliny do vývěvy |                                      |                 |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Typ                                                                         | 900                                  | 901             | 910            | 911             |
| Rychlost čerpání                                                            | 90 l/min                             | 100 l/min       | 45 l/min       | 55 l/min        |
| Mezní tlak                                                                  | 85 mbar abs.                         |                 | 25 mbar abs.   |                 |
| Regulátor vakua                                                             | ano, manuální                        |                 |                |                 |
| Ochrana proti vniknutí kapaliny                                             | ne                                   |                 |                |                 |
| Odlučovač vlhkosti s filtrem                                                | ano                                  | ne              | ano            | ne              |
| Ochrana proti přehřátí                                                      | ano                                  |                 |                |                 |
| Výstup                                                                      | olivka ID 8 mm                       | olivka ID 10 mm | olivka ID 8 mm | olivka ID 10 mm |
| Provozní podmínky                                                           | teplota okolí 5 - 40 °C, max. 80% RV |                 |                |                 |
| Hladina hluku                                                               | 68 dB                                |                 |                |                 |
| Rozměry (d x š x v)                                                         | 350 x 130 x 210 mm                   |                 |                |                 |
| Hmotnost                                                                    | 7,3 kg                               | 7 kg            | 7,3 kg         | 7 kg            |
| Napájení                                                                    | 220 V, 50 Hz                         |                 |                |                 |
| Krytí                                                                       | IP30                                 |                 |                |                 |

| Obj. číslo      | Typ    | Rychlost čerpání [l/min] | Mezní podtlak [mbar abs.] | Vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 428 500 167 300 | 300    | 20                       | 99                        | Ano                                  | 3-4 týdny  | 10 292 Kč |
| 428 500 167 330 | 300 DC | 25                       | 99                        | Ano                                  | 3-4 týdny  | 15 009 Kč |
| 428 500 167 400 | 400    | 34                       | 99                        | Ano                                  | 3-4 týdny  | 14 066 Kč |
| 428 500 167 410 | 410    | 20                       | 25                        | Ano                                  | 3-4 týdny  | 14 066 Kč |
| 428 500 167 430 | 430    | 28                       | 145                       | Ano                                  | 3-4 týdny  | 16 124 Kč |
| 428 500 167 900 | 900    | 90                       | 85                        | Ano                                  | 6-8 týdnů  | 23 071 Kč |
| 428 500 167 901 | 901    | 100                      | 85                        | Ne                                   | 3-4 týdny  | 23 071 Kč |



| Obj. číslo      | Typ | Rychlost čerpání [l/min] | Mezní podtlak [mbar abs.] | Vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-----|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|
| 428 500 167 910 | 910 | 45                       | 25                        | Ano                                  | 6-8 týdnů  | 23 071 Kč |
| 428 500 167 911 | 911 | 55                       | 25                        | Ne                                   | 3-4 týdny  | 23 071 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-300-300DC-EN.pdf
-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-400-410-EN.pdf
-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-430-EN.pdf

### Video k produktu

-  Bezolejové vývěvy Rocker – ovládání
-  Bezolejové vývěvy Rocker