

## Vývěva rotační olejová Lavat, dvoukomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Model VR 1,5/21 je vybaven podtlakovým mazáním, a proto je vhodný pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s ním nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy je +60 °C.



- v tabulce je uvedena rychlost čerpání v l/min při tlaku 10<sup>5</sup> Pa

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Napájení [V]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 015 021	VR 1,5/21	25	0,0005	230	Na dotaz	19 236 Kč
396 220 004 021	VRO 04/21	70	0,0001	230	Na dotaz	45 812 Kč
396 220 004 023	VRO 04/23	70	0,0001	400	Na dotaz	43 880 Kč
396 220 008 021	VRO 08/21	140	0,0001	230	Na dotaz	53 235 Kč
396 220 008 023	VRO 08/23	140	0,0001	400	Na dotaz	51 293 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*