

## Vývěva rotační olejová Lavat, jednokomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Typ VR 1,5/12 je vybaven podtlakovým mazáním a je proto vhodný pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s ním nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy +60 °C.



■ v tabulce je uvedena rychlost čerpání při tlaku  $10^5$  Pa

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Napájení [V]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 015 012	VR 1,5/12	25	$10 \times 10^{-3}$	230	Na dotaz	17 262 Kč
396 220 004 011	VRO 04/11	70	$5 \times 10^{-3}$	230	Na dotaz	42 074 Kč
396 220 004 013	VRO 04/13	70	$5 \times 10^{-3}$	400	Na dotaz	40 152 Kč
396 220 008 011	VRO 08/11	140	$5 \times 10^{-3}$	230	Na dotaz	51 293 Kč
396 220 008 013	VRO 08/13	140	$5 \times 10^{-3}$	400	Na dotaz	49 382 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.