

## Vývěva rotační olejová Vacuubrand, dvoustupňová

Výrobci a značky: Vacuubrand

Rotační olejové vývěvy dosahují vysoké čerpací rychlosti při velmi nízkém tlaku. Série dvoustupňových vývěv Vacuubrand RZ nabízí 3 modely s mezním tlakem méně než 0,002 mbar v kombinaci s různou čerpací rychlostí. Přístroje jsou vhodným řešením pro širokou škálu laboratorních a procesních aplikací.



### Základní charakteristika olejových rotačních vývěv Vacuubrand série RZ:

- 3 modely s mezním tlakem menším než 0,002 mbar v kombinaci s různou čerpací rychlostí
- vysoká tolerance tlaku výparů
- automatický uzavírací ventil pro udržení vakua v olejové komoře (uzavření komory po vypnutí motoru)
- olejová komora se skleněným průzorem (snadná kontrola hladiny oleje)
- větší objem olejové komory oproti jiným výrobcům (prodlužuje interval výměny oleje)
- kompaktní design, tichý chod, nízké vibrace
- **informace k dodávce:** vývěvy se dodávají naplněné [olejem typu B](#)

**i** Vývěvy série RZ lze koupit v sadě s odlučovačem olejové mlhy FO a uzavíracím ventilem VS 16. Oblíbený model RZ 6 pak výrobce nabízí i v sadě s vakuometrem VACUU-VIEW extended, odlučovačem olejové mlhy FO a uzavíracím ventilem VS 16.

Technické údaje rotačních olejových vývěv Vacuubrand				
Typ		RZ 2.5	RZ 6	RZ 9
Provedení		dvoustupňová		
Rychlost čerpání [m <sup>3</sup> /h]		2,3	5,7	8,9
Mezní tlak [mbar abs.]		0,002/0,01 <sup>(i)</sup>		
Přetlak [bar]		1,1		
Tolerance tlaku výparů [mbar]		-	40	40
Provozní podmínky [°C]		12 - 40	12 - 40	15 - 40
Motor	Výkon [kW]:	0,1	0,18	0,30
	Krytí:	IP40		
Olejová náplň	Objem [l]:	0,36 - 0,84	0,34 - 0,73	0,45 - 0,85
	Typ:	B ( <a href="#">více informací</a> )		
Vstup		malá příruba KF DN 16	malá příruba KF DN 16	malá příruba KF DN 25
Výstup		olivka ID 10 mm	olivka ID 10 mm	malá příruba KF DN 25
Rozměry (d x v x š) [mm]		390 x 240 x 156	420 x 240 x 156	503 x 240 x 156

Hmotnost [kg]	14,2	17	24,8
Napájení [V/Hz]	230, 50/60 Hz		

### Samostatné přístroje

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [m <sup>3</sup> /h]	Mezní tlak [mbar abs.]	Dostupnost	Cena / ks
395 444 698 120	RZ 2.5	2,3	0,002	4-6 týdnů	60 000 Kč
395 444 698 130	RZ 6	5,7	0,002	4-6 týdnů	76 875 Kč
395 444 698 140	RZ 9	8,9	0,002	4-6 týdnů	100 250 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Přístroje včetně odlučovače olejové mlhy a uzavíracího ventilu

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 444 698 029	RZ 2.5 +FO+VS 16	Včetně odlučovače olejové mlhy FO a uzavíracího ventilu VS 16	4-6 týdnů	68 500 Kč
395 444 698 039	RZ 6 +FO+VS 16	Včetně odlučovače olejové mlhy FO a uzavíracího ventilu VS 16	4-6 týdnů	82 375 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Vývěva RZ 6 včetně vakuometru, odlučovače olejové mlhy a uzavíracího ventilu

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
395 444 698 160	RZ 6 +FO+VS 16+VACUU	Včetně vakuometru VACUU-VIEW extended, odlučovače olejové mlhy FO a uzavíracího ventilu VS 16	4-6 týdnů	104 625 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*