

## VÝVĚVY BEZOLEJOVÉ ROCKER

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy bezolejové Rocker

### Vývěva bezolejová Rocker

Výrobci a značky: Rocker

Bezolejové pístové vývěvy Rocker jsou vybaveny regulátorem vakua, vstupním odlučovačem vlhkosti a ochranou proti přehřátí. Vynikají malými rozměry, tichým chodem bez vibrací a minimálními nároky na údržbu.



#### Základní charakteristika bezolejových vývěv Rocker:

- 9 modelů s různou kombinací mezního tlaku a čerpací rychlosti
  - model 430 nabízí kromě funkce vývěvy i funkci kompresoru (max. tlak 80 PSI)
- bezolejové (minimální nároky na údržbu)
- manuální regulátor vakua
- vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem pro záchyt částic (kromě modelů 901 a 911)
- ochrana proti nasátí kapaliny do vývěvy (kromě modelů řady 900)
- ochrana proti přehřátí (automatické vypnutí při přehřátí a opětovné spuštění při poklesu teploty)
- madlo pro snadné přenášení, gumové nožičky
- kompaktní design, tichý chod, nízké vibrace
- oblast použití: vakuová filtrace, při odběrech vzorků vzduchu, při testech pevných suspendovaných látek, jako zdroj vakua pro vakuové sušárny, při odplyňování vzorků...



Bezolejové vývěvy Rocker jsou součástí **kompletních sestav pro vakuovou filtraci**, a to jak **jednomístných**, tak **vícemístných** s manifoldy. Prohlédněte si naši nabídku!

Technické údaje modelů s ochranou proti nasátí kapaliny do vývěvy

Typ	300	300DC	400	410	430
Rychlost čerpání	20 l/min	25 l/min	34 l/min	20 l/min	28 l/min
Mezní tlak	99 mbar abs.			25 mbar abs.	145 mbar abs.
Regulátor vakua	ano, manuální				
Ochrana proti vniknutí kapaliny	ano				
Odlučovač vlhkosti s filtrem	ano				
Ochrana proti přehřátí	ano				
Výstup	olivka ID 8 mm				
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C, max. 80% RV				

Hladina hluku	50 dB	50 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Rozměry (d x š x v)	270 x 140 x 200 mm	270 x 120 x 170 mm	310 x 140 x 200 mm	310 x 140 x 200 mm	247 x 235 x 204 mm
Hmotnost	4,1 kg	3,5 kg	5,2 kg	5,2 kg	5,5 kg
Napájení	220 V, 50 Hz	12V DC (autobaterie)	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Krytí	IP30	-	IP30	IP30	IP30




Technické údaje modelů řady 900 bez ochrany proti nasátí kapaliny do vývěvy				
Typ	900	901	910	911
Rychlost čerpání	90 l/min	100 l/min	45 l/min	55 l/min
Mezní tlak	85 mbar abs.		25 mbar abs.	
Regulátor vakua	ano, manuální			
Ochrana proti vniknutí kapaliny	ne			
Odlučovač vlhkosti s filtrem	ano	ne	ano	ne
Ochrana proti přehřátí	ano			
Výstup	olivka ID 8 mm	olivka ID 10 mm	olivka ID 8 mm	olivka ID 10 mm
Provozní podmínky	teplota okolí 5 - 40 °C, max. 80% RV			
Hladina hluku	68 dB			
Rozměry (d x š x v)	350 x 130 x 210 mm			
Hmotnost	7,3 kg	7 kg	7,3 kg	7 kg
Napájení	220 V, 50 Hz			
Krytí	IP30			

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní podtlak [mbar abs.]	Vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem	Dostupnost	Cena / ks
428 500 167 300	300	20	99	Ano	3-4 týdny	10 292 Kč
428 500 167 330	300 DC	25	99	Ano	3-4 týdny	15 009 Kč
428 500 167 400	400	34	99	Ano	3-4 týdny	14 066 Kč
428 500 167 410	410	20	25	Ano	3-4 týdny	14 066 Kč
428 500 167 430	430	28	145	Ano	3-4 týdny	16 124 Kč
428 500 167 900	900	90	85	Ano	6-8 týdnů	23 071 Kč
428 500 167 901	901	100	85	Ne	3-4 týdny	23 071 Kč



Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní podtlak [mbar abs.]	Vstupní odlučovač vlhkosti s filtrem	Dostupnost	Cena / ks
428 500 167 910	910	45	25	Ano	6-8 týdnů	23 071 Kč
428 500 167 911	911	55	25	Ne	3-4 týdny	23 071 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-300-300DC-EN.pdf
-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-400-410-EN.pdf
-  Data-Sheet-Vacuum-pump-Rocker-430-EN.pdf

### Video k produktu

-  Bezolejové vývěvy Rocker – ovládání
-  Bezolejové vývěvy Rocker