

VÝVĚVY ROTAČNÍ OLEJOVÉ LAVAT

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy rotační olejové Lavat

Vývěva rotační olejová Lavat, jednokomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Typ VR 1,5/12 je vybaven podtlakovým mazáním a je proto vhodný pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s ním nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy +60 °C.



■ v tabulce je uvedena rychlost čerpání při tlaku 10^5 Pa

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Napájení [V]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 015 012	VR 1,5/12	25	10×10^{-3}	230	Na dotaz	17 262 Kč
396 220 004 011	VRO 04/11	70	5×10^{-3}	230	Na dotaz	42 074 Kč
396 220 004 013	VRO 04/13	70	5×10^{-3}	400	Na dotaz	40 152 Kč
396 220 008 011	VRO 08/11	140	5×10^{-3}	230	Na dotaz	51 293 Kč
396 220 008 013	VRO 08/13	140	5×10^{-3}	400	Na dotaz	49 382 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Vývěva rotační olejová Lavat, dvoukomorová

Výrobci a značky: LAVAT

Modely VR 1,5/21 a VRO 15/20 jsou vybaveny podtlakovým mazáním, a proto jsou vhodné pouze pro sání z uzavřeného prostoru. Nesmí se s nimi nasávat z otevřeného prostoru s trvalým tlakem blízkým atmosférickému. Ostatní vývěvy mají tlakové mazání, nezávislé na tlaku na vstupu vývěvy, a proto jsou použitelné pro sání z uzavřeného i otevřeného prostoru. Jsou vybaveny (mimo modely 1,5) automatickým odpojením a zavzdušněním vývěvy při výpadku napájecího napětí. Nejnižší dovolená teplota vývěvy pro studený start +15 °C a maximální dovolené oteplení oleje vývěvy je +60 °C.



■ v tabulce je uvedena rychlost čerpání v l/min při tlaku 10^5 Pa

Obj. číslo	Typ	Rychlost čerpání [l/min]	Mezní tlak [kPa]	Napájení [V]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 015 021	VR 1,5/21	25	0,0005	230	Na dotaz	19 236 Kč
396 220 015 020	VRO 15/20	220	0,0002	400	Na dotaz	51 891 Kč
396 220 004 021	VRO 04/21	70	0,0001	230	Na dotaz	45 812 Kč
396 220 004 023	VRO 04/23	70	0,0001	400	Na dotaz	43 880 Kč
396 220 008 021	VRO 08/21	140	0,0001	230	Na dotaz	53 235 Kč
396 220 008 023	VRO 08/23	140	0,0001	400	Na dotaz	51 293 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Olej k rotačním olejovým vývěvám LAVAT

- SN 56, objem 500 ml
- RN 71, objem 1000 ml



Obj. číslo	Typ	Popis	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
396 220 000 056	SN 56	Vakuový	0,5	2-3 týdny	299 Kč
396 220 000 071	RN 71	Vakuový	1	2-3 týdny	299 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Bezpečnostní-list-vakuový-olej-SN-56.pdf
-  Bezpečnostní-list-vakuový-olej-RN-71.pdf