

## VÝVĚVY ROTAČNÍ BEZOLEJOVÉ VACUUBRAND

VERKON > Přístroje pro mechanické operace > Vývěvy, vakuové stanice a zařízení pro filtraci > Vývěvy rotační bezolejové Vacuubrand

### Vývěva rotační bezolejová Vacuubrand VACUU PURE

Výrobci a značky: Vacuubrand

Suchá šroubová čerpadla VACUU·PURE přináší výhody bezolejové vakuové technologie v rozsahu až 10 mbar. Lze je použít v celém tlakovém rozsahu od atmosférického tlaku až po konečné vakuum. Jsou ideální volbou pro čisté procesy, které vyžadují suché vakuum bez uhlovodíků.



#### Základní charakteristika rotačních vývěv Vacuubrand VACUU·PURE:

- 2 typy: **VACUU·PURE 10** ve standardním provedení pro nekorozivní aplikace a **VACUU·PURE 10 C** v chemicky odolném provedení pro agresivní plyny a páry
- bezolejové, vhodné do čistých prostor
- minimální nároky na údržbu (vřetena šroubového čerpadla pracují bezkontaktně a proto nedochází k jejich oděru a opotřebení)
- vysoká tolerance vůči vodním parám a kondenzátu (čerpadlo nemá připouštěcí ventil, takže nedochází ke snížení rychlosti čerpání a ke zvýšení hladiny hluku)
- integrovaný režim regenerace (vysušení čerpadla nasávaným okolním vzduchem při snížených otáčkách)
- LED kontrolky pro indikaci chybových hlášení
- kompaktní design
- široká nabídka volitelného příslušenství: regulátory vakua (vakuometry) s připojením přes rozhraní VACUU·BUS, vstupní odlučovač AK, výstupní kondenzátor EK 600, podstavec s kolečky (nutný při použití kondenzátoru EK 600), hadice, elektromagnetický ventil, tlumič hluku atd.
- oblast použití: sušení, destilace, Schlenkova linka, odplyňování, vymrazování...
- podrobnější technické informace naleznete níže v katalogových listech ke stažení
- **informace k dodávce:** vývěvy jsou dodávány včetně 2 ks středících a upínacích kroužků

Technické údaje bezolejových rotačních vývěv Vacuubrand VACUU·PURE		
Typ	VACUU·PURE 10	VACUU·PURE 10 C
Provedení	standardní pro nekorozivní aplikace	chemicky odolná pro agresivní plyny a páry
Regulace vakua	ne (vakuometry jsou volitelným příslušenstvím o objednávají se samostatně)	
Sací výkon	max. 10 m <sup>3</sup> /h	max. 9 m <sup>3</sup> /h
Tlak	Mezní:	5 x 10 <sup>-3</sup> mbar abs.
	Vstupní:	atmosférický
	Výstupní:	max. 15 mbar nad atmosférický tlak

Teplota média	trvalý provoz: max. 40 °C, krátkodobě (< 5 minut): max. 80 °C		
Materiál	Stator:	hliník	PEEK
	Vřetena:	PEEK	
	Příruby, tlumič hluku, víko agregátu:	PPS	
	Těsnění:	FKM	
	Zpětný ventil:	PPS/PTFE	
Provozní podmínky	teplota okolí: 10 - 40 °C, RH 30 - 85 % bez kondenzace		
Výkon motoru	0,7 kW		
Vstup	malá příruba KF DN 25		
Výstup	malá příruba KF DN 25		
Rozhraní	VACUU·BUS <sup>(i)</sup> / Modbus RTU <sup>(i)</sup>		
Rozměry (d x š x v)	507 x 269 x 413 mm		
Hmotnost	cca 21,5 kg		
Napájení	100 - 230 V, 50/60 Hz (délka kabelu 2 m)		
Krytí	IP20		

Obj. číslo	Typ	Dostupnost	Cena / ks
428 542 750 000	VACUU·PURE 10 pro nekorozivní aplikace	Kontaktujte nás	
428 542 751 000	VACUU·PURE 10 C pro agresivní plyny a páry	Kontaktujte nás	

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství k rotační vývěvě Vacuubrand VACUU PURE 10:**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 542 750 801	Tlumič hluku, připojení v úhlu 90°, příruba KF DN 25	4-6 týdnů	3 975 Kč
428 542 669 405	Koleno, příruba KF DN 25, materiál hliník	4-6 týdnů	1 455 Kč
428 542 660 196	Vnější vymezovací kroužek z PBT včetně těsnění z FPM, příruba KF DN 20/25	4-6 týdnů	400 Kč
428 542 660 001	Svěrný kroužek, příruba KF DN 20/25, materiál hliník	4-6 týdnů	615 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### **Volitelné příslušenství k rotační vývěvě Vacuubrand VACUU PURE 10 C:**

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 542 751 802	Vstupní odlučovač AK s 500ml baňkou s kulatým dnem a přírubou KF DN 25	4-6 týdnů	11 300 Kč

Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 542 751 801	Výstupní kondenzátor EK 600 s 500ml baňkou s kulatým dnem, přírubou KF DN 25 a olivkami pro připojení hadic (EK 600 se používá v kombinaci s podstavcem s kolečky pro zvýšení světlé výšky)	4-6 týdnů	14 100 Kč
428 542 686 033	Antistatická PTFE hadice s nerezovými přírubami KF DN 25	4-6 týdnů	18 725 Kč
428 542 686 056	Výstupní hadice z PVC 26/19 mm, délka 1 m	4-6 týdnů	345 Kč
428 542 662 808	Adaptér malá příruba DN 25/hadicevá olivka SW DN 15, PP	4-6 týdnů	905 Kč
428 542 635 722	Vnější vymezovací kroužek s těsněním, příruba KF DN 20/25 C	4-6 týdnů	1 550 Kč
428 542 660 001 1	Svěrný kroužek, příruba KF DN 20/25, materiál hliník	4-6 týdnů	615 Kč



*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Společné volitelné příslušenství k rotačním vývěvám Vacuubrand VACUU PURE 10 a 10 C:



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
428 542 683 210 1	Vakuometr VACUU-VIEW extended, rozsah 1100 až 0,001 mbar	4-6 týdnů	26 375 Kč
428 542 700 110	Vakuometry VACUU-VIEW extended a VACUU-SELECT v základním provedení, elektromagnetický ventil VV-B 15C KF DN 25, T-kus KF DN 25, hadicevá olivka DN 15, upínací a těsnicí kroužky	4-6 týdnů	82 750 Kč
428 542 674 215	Elektromagnetický ventil VV-B 15C, PVDF/PTFE, DN 25, rozhraní VACUU-BUS	4-6 týdnů	22 525 Kč
428 542 683 230	Komunikační sada pro VACUU-BUS, převodník na USB	4-6 týdnů	6 525 Kč
428 542 751 800	Podstavec s kolečky pro snadnou manipulaci a pro zvýšení světlé výšky při použití výstupního kondenzátoru EK 600	4-6 týdnů	15 025 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

### Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-Vacuubrand-Oil-free-rotary-vacuum-pump-VACUU-PURE-10-EN.pdf
-  Data-Sheet-Vacuubrand-Oil-free-rotary-vacuum-pump-VACUU-PURE-10C-EN.pdf

### Video k produktu

-  Rotační bezolejová vývěva Vacuubrand VACUU·PURE 10
-  Rotační bezolejová vývěva Vacuubrand VACUU·PURE 10 C