

Vzorkovač na kapaliny, nerez ocel V4A

Novinka

Vzorkovače z nerezové oceli se používají k odběrům kapalných vzorků a vzorků s vyšší viskozitou. Ve spodní části vzorkovače je výpustný ventil – odebraný vzorek se vypustí jeho stlačením o hrdlo láhve.

- dva typy, které se liší objemem a hloubkou ponoru:
 - objem 50 ml, max. hloubka ponoru 425 mm
 - objem 100 ml, max. hloubka ponoru 500 mm
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (V4A), AISI 316L
- autoklávovatelné při 121 °C
- vhodné pro potravinářství
- snadná manipulace jednou rukou




Technické údaje				
Objem	Celková délka	Hloubka ponoru	Výška naběračky	Vnější průměr
50 ml	455 mm	max. 425 mm	106 mm	32 mm
100 ml	531 mm	max. 500 mm	182 mm	32 mm

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 260 003	Vzorkovač na kapaliny	50	max. 425	2-3 týdny	7 154 Kč
399 153 260 004	Vzorkovač na kapaliny	100	max. 500	2-3 týdny	8 264 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

 [Vzorkovače na kapaliny, Bürkle](#)