

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Vzorkovače na kapaliny > Vzorkovač na kapaliny, otvory na prsty, nerez ocel V4A

Vzorkovač na kapaliny, otvory na prsty, nerez ocel V4A

Novinka

Vzorkovače z nerezové oceli se používají k odběrům kapalných vzorků a vzorků s vyšší viskozitou. Ve spodní části vzorkovače je výpustný ventil, který se otevře povytáhnutím rukojeti pomocí palce.



- dva typy, které se liší objemem a hloubkou ponoru:
 - objem 50 ml, max. hloubka ponoru 380 mm
 - objem 100 ml, max. hloubka ponoru 450 mm
- materiál: nerezová ocel 1.4404 (V4A), AISI 316L
- autoklávatelné při 121 °C
- vhodné pro potravinářství
- snadná manipulace jednou rukou

Technické údaje				
Objem	Celková délka	Hloubka ponoru	Výška naběračky	Vnější průměr
50 ml	460 mm	max. 380 mm	102 mm	32 mm
100 ml	540 mm	max. 450 mm	177 mm	32 mm

Obj. číslo	Popis	Objem [ml]	Hloubka ponoru [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 153 260 001	Vzorkovač na kapaliny	50	max. 380	2-3 týdny	6 138 Kč
399 153 260 002	Vzorkovač na kapaliny	100	max. 450	2-3 týdny	6 769 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Video k produktu

Vzorkovače na kapaliny, Bürkle