

## Vzorkovač na sýr

Výrobci a značky: Funke Gerber

- 3 typy, hloubka zavrtání 125, 140 nebo 150 mm
- průměr otvoru 13, 19 nebo 21,5 mm
- chromniklová ocel, plastová rukojeť
- dle ISO 707, DIN 14021



| Rozměry     |        |       |        |       |         |
|-------------|--------|-------|--------|-------|---------|
| Typ         | $l_1$  | $l_2$ | $l_3$  | $b_1$ | $b_2$   |
| <b>3120</b> | 125 mm | 60 mm | 190 mm | 85 mm | 13 mm   |
| <b>3121</b> | 140 mm | 48 mm | 205 mm | 80 mm | 19 mm   |
| <b>3122</b> | 150 mm | 75 mm | 225 mm | 80 mm | 21,5 mm |

| Obj. číslo      | Typ  | Provedení                                  | Hloubka zavrtání [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|--|-----------------------|------------|-----------|
| 399 885 003 120 | 3120 | Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí | 125                   | 4-6 týdnů  | 4 537 Kč  |
| 399 885 003 121 | 3121 | Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí | 140                   | 4-6 týdnů  | 4 693 Kč  |
| 399 885 003 122 | 3122 | Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí | 150                   | 4-6 týdnů  | 4 811 Kč  |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*