

## VZORKOVAČE NA MÁSLU

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na máslo

### Vzorkovač na máslo

Výrobci a značky: Funke Gerber

- 2 typy, hloubka zavrtání 255 nebo 320 mm
- průměr otvoru 22 nebo 23 mm
- nerezová ocel, kovová rukojeť



Rozměry

Typ	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$b_1$	$b_2$
<b>3130</b>	255 mm	73 mm	343 mm	82,5 mm	23 mm
<b>3131</b>	320 mm	75 mm	410 mm	80 mm	22 mm

Obj. číslo	Typ	Provedení	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 130	3130	Z nerezové oceli	255	4-6 týdnů	3 804 Kč
399 885 003 131	3131	Z nerezové oceli	320	4-6 týdnů	4 116 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*