

VZORKOVAČE NA MÁSLU

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na máslo

Vzorkovač na máslo

Výrobci a značky: Funke Gerber

- 2 typy, hloubka zavrtání 255 nebo 320 mm
- průměr otvoru 22 nebo 23 mm
- nerezová ocel, kovová rukojeť



Rozměry

| Typ | l_1 | l_2 | l_3 | b_1 | b_2 |
|-------------|--------|-------|--------|---------|-------|
| 3130 | 255 mm | 73 mm | 343 mm | 82,5 mm | 23 mm |
| 3131 | 320 mm | 75 mm | 410 mm | 80 mm | 22 mm |

| Obj. číslo | Typ | Provedení | Hloubka zavrtání [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------|------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 399 885 003 130 | 3130 | Z nerezové oceli | 255 | 4-6 týdnů | 3 804 Kč |
| 399 885 003 131 | 3131 | Z nerezové oceli | 320 | 4-6 týdnů | 4 116 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.