

## VZORKOVAČE NA SYPKÉ MATERIÁLY

VERKON > Pomůcky z plastu, pryže a kovu > Pomůcky pro odběr vzorků > Vzorkovače na sypké materiály

### Vzorkovač QuickPicker na sypké materiály

Vzorkovač QuickPicker je vhodný pro odběr malých vzorků sypkých materiálů. Má ostrou špici, která snadno pronikne běžnými obaly. Dutina vzorkovače se po vpichu naplní vzorkem, který je sveden přímo do odběrové láhve. Svě uplatnění proto najde i při kontrolách kvality.



- dvě provedení: nerezová ocel nebo polypropylen
- průměr 25 mm, hloubka vpichu 300 mm (celková délka 500 mm)
- objem vzorku cca 75 ml
- snadná obsluha a čištění (nemá hrany ani zářezy, nezůstávají v něm zbytky vzorků)
- odolný proti poškrábání
- autoklávovatelný
- volitelné příslušenství: [kontrolní přelepky Close-it](#); 250ml láhve z LDPE nebo PP, transportní kufřík – v případě zájmu kontaktujte produktového specialistu
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je vzorkovač QuickPicker se dvěma 250ml vzorkovacími láhvemi z PE a čistícím kartáčem

| Obj. číslo      | Materiál               | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|------------------------|------------|-----------|
| 399 105 322 010 | Polypropylen (PP)      | 2-3 týdny  | 4 051 Kč  |
| 399 100 532 230 | Nerezová ocel AISI 316 | 1-2 týdny  | 6 440 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

#### Soubory ke stažení

Data-Sheet-Bürkle-QuickPicker-EN.pdf

### Vzorkovač zónový na sypké materiály

Zónové vzorkovače slouží k odběru vzorků sypkých materiálů od jemných prášků přes granuláty až po velká zrna. Vyrábí se ve třech různých provedeních v délkách 55, 85 nebo 150 cm.



- tři provedení: **univerzální** (All-layer) s otevřenou vnitřní trubicí s několika otvory (bez samostatných komor) pro současný odběr více vzorků z různých vrstev, **Uno** s jednou uzavřenou komorou pro cílený odběr vzorku, **Multi** s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků z několika vrstev
- délka: 55 cm (pro vzorkování z pytlů), 85 cm (pro vzorkování ze sudů, kádí a nádrží), 150 cm (pro vzorkování z velkých pytlů, sil a cisteren)
- Ø 25 mm
- provedení: hliník, nerezová ocel nebo kombinace nerezové oceli a PTFE (vnější trubice)

- z nerez oceli, vnitřní trubice z PTFE pro celkové odlehčení)
- odnímatelný hrot
- snadné čištění, autoklárovatelný
- podle DIN
- volitelné **příslušenství** (navlékací trubice k zaslepení otvorů/otevřených komůrek při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě, stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor, papír na vysypání vzorků, kartáče na čištění), **štítiky Close-it** pro hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování

**i** Pro odběr objemově větších vzorků sypkých materiálů je vhodný zónový **vzorkovač Jumbo** s průměrem trubice 50 mm. Je dostupný v délkách 95, 165 nebo 265 cm.

### Zónové vzorkovače s otevřenou vnitřní trubicí

| Obj. číslo      | Typ         | Počet otvorů | Objem otvoru [ml] | Materiál   | Hloubka odběru [mm] | Celková délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| 399 100 531 855 | Univerzální | 3            | 70                | Hliník     | 430                 | 550                | 2-3 týdny  | 6 125 Kč  |
| 399 153 172 085 | Univerzální | 3            | 130               | Hliník     | 710                 | 850                | 2-3 týdny  | 6 818 Kč  |
| 399 153 172 150 | Univerzální | 5            | 260               | Hliník     | 1355                | 1500               | 4-6 týdnů  | 8 668 Kč  |
| 399 153 162 055 | Univerzální | 3            | 70                | Nerez ocel | 430                 | 550                | 2-3 týdny  | 16 701 Kč |
| 399 153 162 085 | Univerzální | 3            | 130               | Nerez ocel | 710                 | 850                | 2-3 týdny  | 19 258 Kč |
| 399 153 162 150 | Univerzální | 5            | 260               | Nerez ocel | 1355                | 1500               | 2-3 týdny  | 23 184 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Zónové vzorkovače s oddělenými komorami

| Obj. číslo                                                                                   | Typ   | Počet komor | Objem komory [ml] | Materiál        | Hloubka odběru [mm] | Celková délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| <b>Vzorkovač Uno s jednou uzavřenou komorou pro cílený odběr vzorku:</b>                     |       |             |                   |                 |                     |                    |            |           |
| 399 100 532 955                                                                              | Uno   | 1           | 17                | Nerez ocel/PTFE | 430                 | 550                | 4-6 týdnů  | 12 400 Kč |
| 399 153 161 085                                                                              | Uno   | 1           | 17                | Nerez ocel/PTFE | 710                 | 850                | 4-6 týdnů  | 13 889 Kč |
| 399 153 161 150                                                                              | Uno   | 1           | 17                | Nerez ocel/PTFE | 1355                | 1500               | 4-6 týdnů  | 20 328 Kč |
| <b>Vzorkovač Multi s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků:</b> |       |             |                   |                 |                     |                    |            |           |
| 399 100 531 755                                                                              | Multi | 3           | 14                | Hliník          | 430                 | 550                | 1-2 týdny  | 6 968 Kč  |
| 399 153 171 085                                                                              | Multi | 3           | 17                | Hliník          | 710                 | 850                | 2-3 týdny  | 7 751 Kč  |
| 399 153 171 150                                                                              | Multi | 5           | 17                | Hliník          | 1355                | 1500               | 2-3 týdny  | 10 005 Kč |
| 399 100 532 855                                                                              | Multi | 3           | 14                | Nerez ocel/PTFE | 430                 | 550                | 2-3 týdny  | 12 161 Kč |
| 399 153 160 085                                                                              | Multi | 3           | 17                | Nerez ocel/PTFE | 710                 | 850                | 2-3 týdny  | 13 645 Kč |
| 399 153 160 150                                                                              | Multi | 5           | 17                | Nerez ocel/PTFE | 1355                | 1500               | 2-3 týdny  | 19 926 Kč |

| Obj. číslo      | Typ   | Počet komor | Objem komory [ml] | Materiál   | Hloubka odběru [mm] | Celková délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|-------------|-------------------|------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| 399 153 163 055 | Multi | 3           | 14                | Nerez ocel | 430                 | 550                | 2-3 týdny  | 18 233 Kč |
| 399 153 163 085 | Multi | 3           | 17                | Nerez ocel | 710                 | 850                | 2-3 týdny  | 19 529 Kč |
| 399 153 163 150 | Multi | 5           | 17                | Nerez ocel | 1355                | 1500               | 2-3 týdny  | 24 713 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Zone-samplers-EN.pdf

## Video k produktu

 Vzorkovač zónový Bürkle na sypké materiály

# Vzorkovač zónový Jumbo na sypké materiály

Zónový vzorkovač Jumbo je vhodný pro odběr objemově větších vzorků sypkých materiálů. 50mm průměr trubice umožňuje i odběr větších zrn (kukuřice, ořechy) a délka 95, 165 nebo 265 cm odběr z velkých kontejnerů.

- dvě provedení: **univerzální** (All-layer) s otevřenou vnitřní trubicí s několika otvory (bez samostatných komor) pro současný odběr více vzorků z různých vrstev, **Multi** s několika oddělenými komorami pro cílený odběr většího počtu vzorků z několika vrstev
- velký objem komor (odběr většího množství vzorku)
- Ø 50 mm
- hliník, přepážky z PTFE
- odnímatelný hrot
- snadné čištění, autoklávovatelný
- podle DIN
- volitelné **příslušenství** (navlékací trubice k zaslepení otvorů/otevřených komůrek při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě, stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor, papír na vysypání vzorků, kartáče na čištění), **štítky Close-it** pro hermetické uzavření poškozeného obalu po vzorkování



## Vzorkovač Jumbo s otevřenou vnitřní trubicí

| Obj. číslo      | Typ         | Počet otvorů | Objem otvoru [ml] | Materiál | Hloubka odběru [mm] | Celková délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------|----------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| 399 100 531 985 | Univerzální | 3            | 880               | Hliník   | 850                 | 950                | 2-3 týdny  | 13 545 Kč |
| 399 153 191 150 | Univerzální | 5            | 1700              | Hliník   | 1500                | 1650               | 2-3 týdny  | 19 181 Kč |
| 399 153 191 250 | Univerzální | 7            | 2900              | Hliník   | 2500                | 2650               | 4-6 týdnů  | 24 526 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Vzorkovač Jumbo s oddělenými komorami

| Obj. číslo      | Typ   | Počet komor | Objem komory [ml] | Materiál    | Hloubka odběru [mm] | Celková délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------|-----------|
| 399 153 192 085 | Multi | 3           | 390               | Hliník/PTFE | 850                 | 950                | 4-6 týdnů  | 20 938 Kč |
| 399 153 192 150 | Multi | 5           | 650               | Hliník/PTFE | 1500                | 1650               | 4-6 týdnů  | 24 608 Kč |
| 399 153 192 250 | Multi | 7           | 910               | Hliník/PTFE | 2500                | 2650               | 4-6 týdnů  | 33 275 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Jumbo-Sampler-EN.pdf

## Příslušenství pro zónové vzorkovače na sypké materiály

Jako příslušenství k zónovým vzorkovačům **All-layer**, **Uno**, **Multi** a **Jumbo** nabízíme navlékací trubice (ochranné kryty), stojan se 3 nálevkami, papír na vysypání vzorků a kartáče.

- navlékací trubice (ochranný kryt) slouží k zaslepení otvorů (otevřených komůrek) při vysypávání vzorků ze vzorkovače nebo při přepravě; materiál: PP/PVC; délka: 15 cm; autoklávodatelné
- stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků ze všech komor vzorkovače bez rizika kontaminace nebo ztráty části vzorku, nálevky lze nastavit v různých vzdálenostech od sebe; materiál: nerez ocel; délka: 100 cm
- papír na vysypání vzorků neobsahuje žádná vlákna; rozměry: 89 x 23 cm; balení: 50 ks
- čistící kartáče v různých průměrech a délkách pro snadné čištění vzorkovačů



| Obj. číslo      | Popis                             | Průměr [mm] | Počet kusů v balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|
| 399 153 170 011 | Kryt ochranný (navlékací trubice) | 25          | 3                        | 2-3 týdny  | 799 Kč      |
| 399 153 170 010 | Kryt ochranný (navlékací trubice) | 50          | 3                        | 2-3 týdny  | 684 Kč      |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo      | Popis                                            | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 399 153 170 030 | Stojan se 3 nálevkami pro snadné vysypání vzorků | 1000       | 2-3 týdny  | 11 648 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo      | Popis                    | Rozměry [mm] | Počet kusů v balení [ks] | Dostupnost | Cena / bal. |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------|
| 399 153 170 001 | Papír na vysypání vzorků | 890 x 230    | 50                       | 2-3 týdny  | 943 Kč      |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

| Obj. číslo      | Popis  | Průměr [mm] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------|-------------|------------|------------|-----------|
| 399 153 040 040 | Kartáč | 25          | 400        | 2-3 týdny  | 1 319 Kč  |
| 399 153 040 060 | Kartáč | 25          | 600        | 2-3 týdny  | 1 319 Kč  |
| 399 153 040 080 | Kartáč | 25          | 800        | 2-3 týdny  | 1 319 Kč  |
| 399 153 040 100 | Kartáč | 25          | 1000       | 2-3 týdny  | 1 448 Kč  |
| 399 153 045 100 | Kartáč | 50          | 1000       | 2-3 týdny  | 1 319 Kč  |
| 399 153 045 300 | Kartáč | 50          | 3000       | 4-6 týdnů  | 2 949 Kč  |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

## Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-Accessories-for-zone-samplers-EN.pdf

## Vzorkovač PowderProof na sypké materiály

Vzorkovač PowderProof je určen pro častý a opakovaný odběr objemově větších vzorků práškových látek nebo granulátů. V nerezové trubici uzpůsobené pro vpich se otáčí spirála dopravující vzorek k otvoru, pod nímž je připevněný sáček nebo odběrová láhev. Součástí vzorkovače je pohonná jednotka s bateriovým provozem.



- jednoduchá obsluha (snadné nasazení trubice i spirály k pohonné jednotce)
- dva druhy spirál: pro prášky se zrnitostí do 2 mm nebo pro granuláty se zrnitostí 2 – 4 mm
- různá délka spirál
- materiál: nerezová ocel (součásti přicházející do styku se vzorkem)
- snadné čištění
- volitelné příslušenství: [sáčky na vzorky](#) (rozměry: 170 x 120 mm, objem: 400 ml), [kontrolní přelepky Close-it](#); náhradní spirály, transportní kufřík na spirálu a trubici, držák na láhev a náhradní sponu na sáčky Vám rádi nabídneme na základě poptávky
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je pohonná jednotka, dobíjecí baterie, nabíječka, propichovací trubice, spirála, čistící kartáč, sáčky na vzorky a spona pro držení sáčku

| Obj. číslo      | Typ spirály                | Zrnitost [mm] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|----------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 399 153 023 002 | Horizontální pro prášky    | do 2          | 300        | 4-6 týdnů  | 53 420 Kč |
| 399 153 026 002 | Vertikální pro prášky      | do 2          | 600        | 4-6 týdnů  | 57 451 Kč |
| 399 153 029 002 | Vertikální pro prášky      | do 2          | 900        | 4-6 týdnů  | 60 160 Kč |
| 399 630 212 002 | Vertikální pro prášky      | do 2          | 1200       | 4-6 týdnů  | 66 704 Kč |
| 399 153 023 001 | Horizontální pro granuláty | 2 – 4         | 300        | 4-6 týdnů  | 53 420 Kč |
| 399 153 026 001 | Vertikální pro granuláty   | 2 – 4         | 600        | 4-6 týdnů  | 57 451 Kč |
| 399 153 029 001 | Vertikální pro granuláty   | 2 – 4         | 900        | 4-6 týdnů  | 60 160 Kč |

| Obj. číslo      | Typ spirály              | Zrnitost [mm] | Délka [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------|---------------|------------|------------|-----------|
| 399 630 212 001 | Vertikální pro granuláty | 2 - 4         | 1200       | 4-6 týdnů  | 66 704 Kč |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Příslušenství:

| Obj. číslo      | Popis                    | Objem [ml] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 399 100 318 500 | Lahvička na vzorky, LDPE | 500        | 2-3 týdny  | 94 Kč     |

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

#### Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Bürkle-PowderProof-EN.pdf

#### Video k produktu

 Vzorkovač Bürkle PowderProof na sypké materiály