

## VZORKOVAČE NA SÝR

VERKON > Přístroje a pomůcky pro mlékárenství > Vzorkovače pro mlékárenství > Vzorkovače na sýr

### Vzorkovač na sýr

Výrobci a značky: Funke Gerber

- 3 typy, hloubka zavrtání 125, 140 nebo 150 mm
- průměr otvoru 13, 19 nebo 21,5 mm
- chromniklová ocel, plastová rukojeť
- dle ISO 707, DIN 14021



Rozměry					
Typ	$l_1$	$l_2$	$l_3$	$b_1$	$b_2$
<b>3120</b>	125 mm	60 mm	190 mm	85 mm	13 mm
<b>3121</b>	140 mm	48 mm	205 mm	80 mm	19 mm
<b>3122</b>	150 mm	75 mm	225 mm	80 mm	21,5 mm

Obj. číslo	Typ	Provedení	Hloubka zavrtání [mm]	Dostupnost	Cena / ks
399 885 003 120	3120	Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí	125	4-6 týdnů	4 537 Kč
399 885 003 121	3121	Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí	140	4-6 týdnů	4 693 Kč
399 885 003 122	3122	Z chromniklové oceli, s plastovou rukojetí	150	4-6 týdnů	4 811 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*