

## Zařízení filtrační SIMAX, pro vakuovou filtraci

Kompletní sestava z borosilikátového skla vhodná pro vakuovou filtraci.

- objem nálevky: 300 ml
- připojení nálevky k nástavci s [fritou P100 \(S2\)](#) pomocí kovové svorky
- připojení nástavce ke kuželové baňce o objemu 1000 ml pomocí normalizovaného zábrusu 34/35
- připojení ke zdroji vakua (není součástí dodávky) pomocí hadicové olivky na nástavci



Obj. číslo	Popis	Objem nálevky [ml]	Pórovitost	Dostupnost	Cena / ks
632 442 230 200	Filtrační zařízení	250	P100 (S2)	Delší termín	9 629 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*