

Zátka přehrnovací, silikonová

- materiál: chemicky inertní silikon
- teplotní odolnost: -60 až 170 °C
- přehrnutí zabraňuje náhodnému otevření
- lze použít na rovný i vyhnutý okraj zkumavek nebo baněk
- možnost propíchnutí jehlou při odběru vzorku
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zátky jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 065 126 004	Přehrnovací zátka	14,9	10	Skladem, do 1 týdne	674 Kč
130 065 126 005	Přehrnovací zátka	15,9	10	4-6 týdnů	723 Kč
130 065 126 006	Přehrnovací zátka	19,4	10	4-6 týdnů	809 Kč
130 065 126 007	Přehrnovací zátka	23,7	10	4-6 týdnů	859 Kč
130 065 126 008	Přehrnovací zátka	30,7	10	Skladem, do 1 týdne	919 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.