

Zátka přehrnovací, silikonová, Průměr [mm]: 30,7, Balení [ks]: 10

- materiál: chemicky inertní silikon
- teplotní odolnost: -60 až 170 °C
- přehrnutí zabraňuje náhodnému otevření
- lze použít na rovný i vyhnutý okraj zkumavek nebo baněk
- možnost propíchnutí jehlou při odběru vzorku
- autoklávatelná při 121 °C
- **informace k dodávce:** zátky jsou dodávány v balení po 10 ks



Obj. číslo	Popis	Průměr [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
130 065 126 004	Přehrnovací zátka	14,9	10	Skladem	674 Kč
130 065 126 005	Přehrnovací zátka	15,9	10	4-6 týdnů	723 Kč
130 065 126 006	Přehrnovací zátka	19,4	10	4-6 týdnů	809 Kč
130 065 126 007	Přehrnovací zátka	23,7	10	Skladem	859 Kč
130 065 126 008	Přehrnovací zátka	30,7	10	Skladem	919 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Obj. číslo	Dolní (vnitřní) Ø [mm]	Horní (vnější) Ø [mm]	Balení [ks]	Dostupnost	Cena / bal.
331 666 550 111	9,8	10,7	50	2-3 týdny	1 137 Kč
331 666 550 211	12,3	13,3	50	4-6 týdnů	1 689 Kč
331 666 550 311	14,2	15,5	20	2-3 týdny	1 137 Kč
331 666 550 411	14,5	16,5	20	2-3 týdny	1 275 Kč
331 666 550 511	15,8	17,8	20	4-6 týdnů	2 113 Kč
331 666 550 611	21,2	24,4	10	2-3 týdny	1 713 Kč
331 666 550 711	28,0	31,4	5	2-3 týdny	1 094 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.