

## Zdroj vakua a další volitelné příslušenství pro odparky IKA RV

Výrobci a značky: IKA

Zdroj vakua je nezbytným příslušenstvím pro každou odparku. Bezolejové membránové vývěvy IKA vynikají výbornou chemickou odolností, jednoduchou údržbou, dlouhou životností a kompaktním designem. Dalším důležitým příslušenstvím jsou regulátory vakua a chladič emisí.



- **vývěvy MPV 10 basic a VACSTAR digital** bez integrované regulace vakua
  - při požadavku na regulaci vakua je možné použít **regulátor vakua**, který se objednává samostatně
- **vývěva VACSTAR control** s integrovanou regulací vakua, odnímatelným bezdrátovým ovládacím panelem s grafickým TFT displejem a řadou funkcí
- **chladič emisí VSE 1** (zabraňuje úniku par rozpouštědel do okolního vzduchu)
- pro pomoc s výběrem vhodného zdroje vakua a nabídku dalšího příslušenství kontaktujte produktového specialistu

**Prodejem to u nás nekončí.** VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Technické údaje vývěv k rotačním vakuovým odparkám IKA RV			
Typ	MVP 10 basic	VACSTAR digital	VACSTAR control
Provedení	dvoukomorová	čtyřkomorová	čtyřkomorová
Integrovaná regulace vakua	ne	ne	ano
Sací výkon [m <sup>3</sup> /h]	1,7	1,32	1,32
Dosažitelné vakuum [mbar]	7	2	2
Rozměry [mm]	245 x 155 x 320	150 x 375 x 370	270 x 435 x 500
Hmotnost [kg]	11,5	11,5	14
Doporučené příslušenství (objednává se samostatně)	regulátor vakua VCV 1 nebo VCV 2	regulátor vakua VC 10 lite nebo VC 10 pro, chladič emisí VSE 1	chladič emisí VSE 1
<b>Informace k dodávce</b>	součástí dodávky vývěvy je vakuová hadice, tlumič a 8mm Y hadicová svorka	součástí dodávky vývěvy je 1 m vakuové hadice, tlumič, propojovací kabel k regulátoru a USB kabel	součástí dodávky vývěvy je 1 m vakuové hadice, USB kabel a nástěnný držák ovládacího panelu
<p><b>i</b> <b>Podrobnější technické informace k vývěvám a regulátorům vakua naleznete níže v katalogových listech ke stažení.</b></p>			

## Bezolejové membránové vývěvy (zdroj vakua)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 483 980 000	MVP 10 basic	Vývěva membránová, dvoukomorová, bezolejová, bez integrované regulace vakua	3-4 týdny	51 671 Kč
416 480 216 236	VACSTAR digital	Vývěva membránová, čtyřkomorová, bezolejová, bez integrované regulace vakua	3-4 týdny	74 382 Kč
416 480 219 065	VACSTAR control	Vývěva membránová, čtyřkomorová, bezolejová, s integrovanou regulací vakua	3-4 týdny	119 144 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Regulátory vakua (pro vývěvy bez integrované regulace vakua) a příslušenství k nim

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 480 204 850	VCV 1	Regulátor vakua manuální, pro vývěvu MVP 10 basic	3-4 týdny	18 816 Kč
416 480 204 893	VCV 2	Regulátor vakua digitální, pro vývěvu MVP 10 basic	3-4 týdny	31 115 Kč
416 482 111 998 1	VC 10 lite	Regulátor vakua digitální, pro vývěvu VACSTAR digital	3-4 týdny	25 946 Kč
416 482 112 031 1	VC 10 pro	Regulátor vakua digitální, pro vývěvu VACSTAR digital	3-4 týdny	39 078 Kč
416 483 501 735	VC 10.400	Stojan pro regulátor vakua	3-4 týdny	6 811 Kč
416 483 502 702 1	VC 10.500	Stojanová tyč pro uchycení regulátoru vakua VC 10 lite/pro přímo na vývěvu VASCAR digital	3-4 týdny	2 499 Kč






*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*


## Chladič emisí VSE 1


Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
416 483 501 873	VSE 1	Chladič emisí	2-3 týdny	15 092 Kč

*Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.*

## Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-MVP-10-basic-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-digital-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-pump-VACSTAR-control-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-control-valve-manual-VCV-1-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Vacuum-control-valve-digital-VCV-2-EN.pdf

 Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC10-lite-EN.pdf

 Data-Sheet-IKA-Vacuum-controller-VC10-pro-EN.pdf