

ŽIDLE KANCELÁŘSKÉ A KONFERENCEČNÍ

VERKON > Digestoře a nábytek > Sedací nábytek > Židle kancelářské a konferenční

Židle pracovní Lyra Air


Výrobci a značky: LD seating

Integrovaná bederní opěrka Čtyři typy mechanik

Série otočných pracovních židlí se síťovaným opěrákem a integrovanou bederní opěrkou. Výběr ze čtyř typů mechanik a široká nabídka dalšího příslušenství. Možnost volby barvy sedáku i opěráku.



- otočná, výškově stavitelná
- čalouněný sedák, síťovaný opěrák
- možnost volby barevného provedení sedáku i opěráku (číslo potahové látky sedáku a síťoviny opěráku ze vzorníků uveďte v poznámce objednávky)
- nylonový rám opěráku v různých barvách
- výškově stavitelná bederní opěrka v barvě rámu opěráku
- 4 typy synchronních mechanik (SYS, SYB, AT nebo SY)
- pětiramenný nylonový kříž s kolečky o Ø 60 mm
- bez područek
- modifikace za příplatek: různé typy područek, čalouněná výškově i úhlově stavitelná opěrka hlavy s černým plastovým krytem, posuvný sedák, hliníkové pětiramenné kříže v různých barvách, černá kolečka s pryží na tvrdé podlahy
- **informace k dodávce:** v základním provedení se židle dodává **bez područek a opěrky hlavy**

Technické údaje					
Židle Lyra Air		215-BL	215-GREEN	215-BRICK	215-WH
Sedák	Výškově nastavitelný:	ano			
	Provedení:	čalouněný			
	Rozměry (š x h):	480 x 480 mm (hloubka sezení 440 mm)			
	Tloušťka:	50 mm			
	 Zvolit můžete i posuvný sedák. Toto provedení sedáku je s příplatkem a objednává se samostatně.				
Opěrák	Výškově nastavitelný:	ano			
	Provedení:	samonosná síťovina			
	Plastový rám:	černý	zelený ⁽ⁱ⁾	červený ⁽ⁱ⁾	bílý
	Rozměry (š x v):	470 x 570 mm			
	Bederní opěrka:	ano, v barvě rámu			

Opěrka hlavy (výškově i úhlově nastavitelná)	volitelná, objednává se samostatně	
Područky	volitelné, objednávají se samostatně	
Mechanika	SYS, SYB, AT nebo SY	
Kříž	pětiramenný nylonový, černý	pětiramenný nylonový, bílý
Kolečka	černá, Ø 60 mm, na koberce	bílá s černou pryží, Ø 60 mm, na tvrdé podlahy
Celkové rozměry (š x h x v)	680 x 640 x 1020 - 1150 mm	
Hmotnost	12 - 14 kg (dle typu mechaniky)	

Pracovní židle Lyra Air s černým rámem opěraku a černým pětiramenným křížem s kolečky na koberec, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
700 121 523 171	215-BL-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěraku, 5x aretace	4-6 týdnů	6 550 Kč
700 121 523 172	215-BL-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěraku ve 4 úrovních	4-6 týdnů	6 050 Kč
700 112 152 312	215-BL-AT	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěraku dle váhy uživatele, 5x aretace	4-6 týdnů	6 210 Kč
700 112 152 317	215-BL-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	5 880 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pracovní židle Lyra Air se zeleným rámem opěraku a černým pětiramenným křížem s kolečky na koberec, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
700 121 578 171	215-GREEN-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák se zeleným rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	6 890 Kč
700 121 578 172	215-GREEN-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák se zeleným rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku ve 4 úrovních	4-6 týdnů	6 380 Kč
700 112 157 812	215-GREEN-AT	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák se zeleným rámem, bez područek	Synchronní AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy uživatele, 5x aretace	4-6 týdnů	6 540 Kč
700 112 157 817	215-GREEN-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák se zeleným rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	6 220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pracovní židle Lyra Air s červeným rámem opěráku a černým pětiramenným křížem s kolečky na koberec, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
700 121 529 171	215-BRICK-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s červeným rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	6 890 Kč
700 121 529 172	215-BRICK-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s červeným rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku ve 4 úrovních	4-6 týdnů	6 380 Kč
700 112 152 912	215-BRICK-AT	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s červeným rámem, bez područek	Synchronní AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy uživatele, 5x aretace	4-6 týdnů	6 540 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
700 112 152 817	215-BRICK-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s červeným rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	6 220 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pracovní židle Lyra Air s bílým rámem opěráku a bílým pětiramenným křížem s kolečky na tvrdou podlahu, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
700 121 558 171	215-WH-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	7 610 Kč
700 121 558 172	215-WH-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku ve 4 úrovních	4-6 týdnů	7 110 Kč
700 112 155 812	215-WH-AT	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní AT s automatickým nastavením tuhosti odporu opěráku dle váhy uživatele, 5x aretace	4-6 týdnů	7 280 Kč
700 112 155 817	215-WH-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	6 950 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné doplňky a modifikace: Područky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 029 207	BR-207	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými plastovými loketníky	4-6 týdnů	960 Kč
700 111 292 075	BR-207-WH	Příplatek za výškově stavitelné černobílé područky s černými plastovými loketníky	4-6 týdnů	1 010 Kč
700 111 029 209	BR-209	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 160 Kč
700 111 292 095	BR-209-WH	Příplatek za výškově stavitelné černobílé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 240 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 292 096	BR-209-N6	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky, spojení se sedákem z leštěného hliníku	4-6 týdnů	1 850 Kč
700 111 029 210	BR-210	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 650 Kč
700 111 029 211	BR-211	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran)	4-6 týdnů	1 650 Kč
700 111 292 115	BR-211-WH	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černobílé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran)	4-6 týdnů	1 720 Kč
700 111 292 116	BR-211-N6	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran), spojení se sedákem z leštěného hliníku	4-6 týdnů	2 390 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné doplňky a modifikace: Opěrka hlavy, posuvný sedák, pětiramenné kříže, kolečka na tvrdé podlahy

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 695 086	HO	Příplatek za opěrku hlavy (čalouněná, výškově i úhlově stavitelná), černý plastový kryt	4-6 týdnů	1 480 Kč
700 111 695 007	P	Příplatek za posuvný sedák (nelze použít v kombinaci s mechanikou SY)	4-6 týdnů	420 Kč
700 111 699 460	RM60	Příplatek za černá kolečka s pryží na tvrdé podlahy, Ø 60 mm	4-6 týdnů	1 Kč
700 111 664 051	F40-N1	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, černý	4-6 týdnů	820 Kč
700 111 664 050	F40-N0	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, bílý	4-6 týdnů	1 120 Kč
700 111 664 052	F40-N2	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, šedý	4-6 týdnů	820 Kč
700 111 664 056	F40-N6	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, leštěný	4-6 týdnů	820 Kč
700 111 640 512	F40-N12	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, zelený	4-6 týdnů	1 070 Kč
700 111 640 513	F40-N13	Příplatek za hliníkový pětiramenný kříž, červený	4-6 týdnů	1 070 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Vzorník-látek-One-a-Salo.pdf
-  Vzorník-síťovin-Rib-Net-a-Mega.pdf


Židle pracovní Leaf

Výrobci a značky: LD seating

Série otočných pracovních židlí se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem. Výběr ze čtyř typů mechanik a široká nabídka dalšího příslušenství. Možnost volby barvy sedáku i opěráku.



- otočná, výškově stavitelná
- čalouněný sedák, síťovaný opěrák
- možnost volby barevného provedení sedáku i opěráku (číslo potahové látky sedáku a síťoviny opěráku ze vzorníků uveďte v poznámce objednávky)
- černý nebo bílý nylonový rám opěráku
- 4 typy synchronních mechanik (SYS, SYQ, SYB nebo SY)
- černý nebo bílý pětiramenný nylonový kříž s kolečky o Ø 60 mm
- bez područek
- modifikace za příplatek: různé typy područek, čalouněná výškově i úhlově stavitelná opěrka hlavy, plynule hloubkově stavitelná bederní opěrka, posuvný sedák, sedák s náklonem, černý pětiramenný kříž s vysokým pístem a kruhem pro nohy (blokace pohybu po zatížení židle, 50mm černá kolečka s brzdou na tvrdé podlahy; pouze pro mechaniky SYS a SYQ), ramínko na šaty
- **informace k dodávce:** v základním provedení se židle dodává **bez područek, bederní opěrky a opěrky hlavy**

Technické údaje			
Typ židle	Leaf 503	Leaf 504	
Sedák	Výškově nastavitelný:	ano	
	Provedení:	čalouněný	
	Rozměry (š x h):	500 x 470 mm (hloubka sezení 400 mm)	
	Tloušťka:	45 mm	
	 Zvolit můžete i posuvný sedák. Toto provedení sedáku je s příplatkem a objednává se samostatně.		
Opěrák	Výškově nastavitelný:	ano	
	Provedení:	samonosná síťovina	
	Plastový rám:	černý	bílý
	Rozměry (š x v):	470 x 600 mm	
	Bederní opěrka:	volitelná, objednává se samostatně	
Opěrka hlavy (výškově i úhlově nastavitelná)	volitelná, objednává se samostatně		
Područky	volitelné, objednávají se samostatně		
Mechanika	SYS, SYQ, SYB nebo SY		
Kříž	pětiramenný nylonový, černý	pětiramenný nylonový, bílý	

Kolečka	černá, Ø 60 mm, na koberce	bílá s černou pryží, Ø 60 mm, na tvrdé podlahy
Celkové rozměry (š x h x v)	690 x 650 x 1200 - 1500 mm (dle typu mechaniky)	
Hmotnost	16 - 17 kg	

Pracovní židle Leaf 503 s černým rámem opěráku a černým pětiramenným křížem s kolečky na koberec, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
703 516 503 171	503-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	7 120 Kč
703 516 503 178	503-SYQ	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SYQ s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	7 300 Kč
703 516 503 172	503-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku ve 4 úrovních, 4x aretace	4-6 týdnů	6 620 Kč
703 516 503 170	503-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s černým rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	6 330 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pracovní židle Leaf 504 s bílým rámem opěráku a bílým pětiramenným křížem s kolečky na tvrdou podlahu, bez područek

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
703 516 504 171	504-SYS	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	7 840 Kč
703 516 504 178	504-SYQ	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SYQ s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku, 5x aretace	4-6 týdnů	8 010 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Mechanika	Dostupnost	Cena / ks
703 516 504 172	504-SYB	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SYB s bočním rychlonastavením tuhosti odporu opěráku ve 4 úrovních, 4x aretace	4-6 týdnů	7 340 Kč
703 516 504 170	504-SY	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák s bílým rámem, bez područek	Synchronní SY s nastavením tuhosti odporu pod sedákem, 5x aretace	4-6 týdnů	7 060 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné doplňky a modifikace: Područky

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 029 207	BR-207	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými plastovými loketníky	4-6 týdnů	960 Kč
700 111 292 075	BR-207-WH	Příplatek za výškově stavitelné černobílé područky s černými plastovými loketníky	4-6 týdnů	1 010 Kč
700 111 029 209	BR-209	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 160 Kč
700 111 292 095	BR-209-WH	Příplatek za výškově stavitelné černobílé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 240 Kč
700 111 292 096	BR-209-N6	Příplatek za výškově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky, spojení se sedákem z leštěného hliníku	4-6 týdnů	1 850 Kč
700 111 029 210	BR-210	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými PUR loketníky	4-6 týdnů	1 650 Kč
700 111 029 211	BR-211	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran)	4-6 týdnů	1 650 Kč
700 111 292 115	BR-211-WH	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černobílé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran)	4-6 týdnů	1 720 Kč
700 111 292 116	BR-211-N6	Příplatek za výškově, šířkově i hloubkově stavitelné černé područky s černými natočitelnými PUR loketníky (max. 10° do stran), spojení se sedákem z leštěného hliníku	4-6 týdnů	2 390 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné doplňky a modifikace: Opěrka hlavy, bederní opěrka, posuvné sedáky, ramínko na šaty, pětiramenný kříž s kruhem pro nohy

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 695 186	HO	Příplatek za opěrku hlavy (čalouněná, výškově i úhlově stavitelná), černý nebo bílý plastový kryt (dle typu židle)	4-6 týdnů	1 480 Kč
700 111 695 026	BO	Příplatek za plynule hloubkově stavitelnou bederní opěrku	4-6 týdnů	1 130 Kč
700 111 695 007	P	Příplatek za posuvný sedák (nelze použít v kombinaci s mechanikou SY)	4-6 týdnů	420 Kč
700 111 695 075	PN	Příplatek za hloubkově stavitelný sedák s funkcí samostatného náklonu sedáku (pouze v kombinaci s mechanikou SYS)	4-6 týdnů	800 Kč
700 111 695 699	FRI	Příplatek za černý pětiramenný kříž s vysokým pístem a kruhem pro nohy, blokáce pohybu po zatížení židle, 50mm černá kolečka s brzdou na tvrdé podlahy (pouze v kombinaci s mechanikou SYS a SYQ; nelze kombinovat s hloubkově stavitelným sedákem P a PN)	4-6 týdnů	960 Kč
700 111 695 085	HN	Příplatek za ramínko na šaty, černý nebo bílý plast (dle typu židle)	4-6 týdnů	270 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Vzorník-látek-One-a-Salo.pdf
-  Vzorník-síťovin-Rib-Net-a-Mega.pdf

Židle kancelářská Laser, vysoce odolný potah

Výrobci a značky: LD seating


Komfortní a odolná Vhodná pro 24hodinové provozování

Kancelářská židle Laser poskytuje komfort i při dlouhodobém sezení, je neocenitelná ve vícesměnných či nepřetržitých provozech. Lze ji vybavit řadou doplňků, jako jsou područky či opěrky hlavy. Samozřejmostí je výškově nastavitelný sedák i opěrák a možnost zvolit si barvu čalounění.



- otočná, výškově stavitelná
- prošivaný čalouněný výškově stavitelný sedák i opěrák
- čalounění z vysoce odolné potahové látky Steelcut Trio (90 % vlna, 10 % polyamid, odolnost v oděru 100 000 cyklů Martindale, EN ISO 12947-2)
- možnost volby barevného provedení čalounění (číslo potahové látky ze vzorníku uveďte v poznámce objednávky)
- synchronní mechanika SYS s bočním nastavením tuhosti odporu opěráku
- plynový píst
- pětiramenný kříž z černého nebo leštěného hliníku s kolečky o Ø 60 mm
- modifikace za příplatek: čalouněná výškově i úhlově stavitelná opěrka hlavy, posuvný sedák, posuvný sedák s funkcí nastavení náklonu, područky s měkkými PUR loketníky, univerzální kolečka s chromovým prvkem
- **informace k dodávce:** v základním provedení se židle dodává bez područek a

■ opěrky hlavy

Technické údaje		
Typ židle		LASER 695-SYS
Sedák	Výškově nastavitelný:	ano
	Rozměry (š x h):	480 x 470 mm (hloubka sezení 440 mm)
	Tloušťka:	50 mm
	Sedací výška:	410 – 520 mm
	 Zvolit můžete i posuvný sedák s nebo bez možnosti náklonu. Tato provedení sedáku jsou s příplatkem a objednávají se samostatně.	
Opěrák	Výškově nastavitelný:	ano
	Rozměry (š x v):	470 x 670 mm
	Tloušťka:	35 mm
	Opěrná výška:	620 – 680 mm
Opěrka hlavy (výškově i úhlově nastavitelná)		volitelná, objednává se samostatně
Područky (výškově, šířkově i hloubkově stavitelné) s PUR loketníky (možnost natočení do stran až o 10°), spojení se sedákem z leštěného hliníku		volitelné, objednávají se samostatně
Kříž		hliníkový, černý F40-N1 nebo leštěný N6
Kolečka		tvrdá pro měkké povrchy (koberce), Ø 60 mm
Celkové rozměry (š x h x v)		700 x 700 x 1060 – 1230 mm
Hmotnost		18 kg

Kancelářská židle Laser (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku a opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 695 171	695-SYS-F40-N1	Otočná s výškově stavitelným sedákem i opěrákem, čalounění Steelcut Trio, kříž z černého hliníku (bez područek a opěrky hlavy)	4-6 týdnů	13 710 Kč
700 111 695 172	695-SYS-N6	Otočná s výškově stavitelným sedákem i opěrákem, čalounění Steelcut Trio, kříž z leštěného hliníku (bez područek a opěrky hlavy)	4-6 týdnů	13 710 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Volitelné doplňky a modifikace

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
------------	-----	-------	------------	-----------

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 695 086	HO	Příplatek za opěrku hlavy (čalouněná, výškově i úhlově stavitelná)	4-6 týdnů	1 480 Kč
700 111 695 007	P	Příplatek za posuvný sedák	4-6 týdnů	420 Kč
700 111 695 075	PN	Příplatek za posuvný sedák s funkcí nastavení náklonu	4-6 týdnů	800 Kč
700 111 691 156	BR211-N6	Příplatek za područky s měkkými PUR loketníky	4-6 týdnů	2 390 Kč
700 111 699 454	RM-N4	Příplatek za univerzální kolečka s chromovým prvkem	4-6 týdnů	1 160 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 Vzorník-látek-Steelcut-Trio-3.pdf

Židle konferenční DREAM+ na čtyřnohé podnoží

Výrobci a značky: LD seating

Konferenční židle Dream+ se skvěle hodí do škol, přednáškových sálů i čekáren. Mají moderní atraktivní design, jsou stohovatelné a nabízejí možnost zvolit si barvu sedáku i opěraku.



- 3 modelové řady: **Dream+ 100** s černým plastovým perforovaným opěrákem a čalouněným sedákem, **Dream+ 103** s čalouněným opěrákem i sedákem a **Dream+ 512** se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem
- 2 varianty: s černými nylonovými područkami nebo bez područek
- možnost volby barevného provedení čalouněného sedáku a čalouněného nebo síťovaného opěráku (číslo potahové látky sedáku/opěráku anebo číslo síťoviny opěráku ze vzorníků uveďte v poznámce objednávky)
- čtyřnohá ocelová podnož s povrchovou úpravou, barva černá nebo chromová
- plastové kluzáky na koberce se snadno vyměnitelným zakončením
- stohovatelné
- **modifikace za příplatek:** sklopný stolek pro židle s područkami, kolečka pro podnož v černé barvě, spojky pro spojení židlí do řady, filcové zakončení kluzáků pro tvrdé podlahy
- volitelné příslušenství (objednává se samostatně): vozík pro snadnější manipulaci, stohování a přemísťování židlí

Technické údaje					
Typ židle		Dream+ 100	Dream+ 103	Dream+ 512	
Sedák	Provedení:	čalouněný, tl. 20 mm			
	Rozměry (š x h):	460 x 470 mm			
	Výška sedu:	440 mm			
Opěrák	Provedení:	plastový perforovaný	čalouněný, tl. 15 mm	síťovina	
	Rozměry (š x v):	420 x 280 mm		410 x 360 mm	

Područky	modely s označením BR	
Podnož	ocelová, barva černá (modely N1) nebo chromová (modely N4)	
Celkové rozměry (v x š x h)	800 x 530 x 560 mm (bez područek) 800 x 600 x 560 (s područkami)	820 x 530 x 560 mm (bez područek) 820 x 600 x 560 mm (s područkami)
Hmotnost	6 kg (bez područek), 7 kg (s područkami)	
Stohovatelnost na zemi	6	
Stohovatelnost na vozíku	8	

Konferenční židle Dream+ 100 (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 111 002 351	100BL-N1	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	2 670 Kč
700 100 235 129	100BL-N1,BR	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	3 060 Kč
700 111 002 354	100BL-N4	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	2 870 Kč
700 100 235 429	100BL-N4,BR	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	3 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Konferenční židle Dream+ 103 (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 111 032 351	103BL-N1	Čalouněný sedák i opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	2 870 Kč
700 103 235 129	103BL-N1,BR	Čalouněný sedák i opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	3 280 Kč
700 111 032 354	103BL-N4	Čalouněný sedák i opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	3 060 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 103 235 429	103BL-N4,BR	Čalouněný sedák i opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	3 580 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Konferenční židle Dream+ 512 (vyberte si ze vzorníků barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 115 122 351	512BL-N1	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	3 750 Kč
700 512 235 129	512BL-N1,BR	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	4 130 Kč
700 115 122 354	512BL-N4	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	3 940 Kč
700 512 235 429	512BL-N4,BR	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	4 330 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modifikace pro židle s podnoží v černé barvě (typy N1)

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 059 460	N,RM60	Příplatek za čtyřnohou podnož s černými kolečky o Ø 60 mm na tvrdé podlahy	4-6 týdnů	850 Kč
700 111 059 360	N,RU60	Příplatek za čtyřnohou podnož s černými kolečky o Ø 60 mm na koberce	4-6 týdnů	850 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modifikace pro židle s područkami

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 000 027	TP	Příplatek za černý sklopný stolek, umístěný vpravo	4-6 týdnů	1 470 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Další volitelné vybavení a modifikace

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 000 442	DV-2	Vozík pro snadnější manipulaci, stohování a přemísťování židlí	4-6 týdnů	2 750 Kč
700 111 000 019	SR	Příplatek za spojky, které umožňují spojení židlí do řady	4-6 týdnů	230 Kč
700 111 000 074	GM	Příplatek za filcové zakončení kluzáků pro použití na tvrdých podlahách	4-6 týdnů	170 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Vzorník-látek-One-a-Salo.pdf
-  Vzorník-síťovin-Rib-Net-a-Mega.pdf

Židle konferenční DREAM+ na pérovce

Výrobci a značky: LD seating

Konferenční židle Dream+ se skvěle hodí do škol, přednáškových sálů i čekáren. Mají moderní atraktivní design, jsou stohovatelné a nabízejí možnost zvolit si barvu sedáku i opěráku.



- 3 modelové řady: **Dream+ 101** s černým plastovým perforovaným opěrákem a čalouněným sedákem, **Dream+ 104** s čalouněným opěrákem i sedákem a **Dream+ 512** se síťovaným opěrákem a čalouněným sedákem
- 2 varianty: s černými nylonovými područkami nebo bez područek
- možnost volby barevného provedení čalouněného sedáku a čalouněného nebo síťovaného opěráku (číslo potahové látky sedáku/opěráku anebo číslo síťoviny opěráku ze vzorníků uveďte v poznámce objednávky)
- pérová ocelová podnož s povrchovou úpravou, barva černá nebo chromová
- plastové kluzáky
- stohovatelné
- **modifikace za příplatek:** sklopný stolek pro židle s područkami, filcové zakončení kluzáků pro tvrdé podlahy

Technické údaje					
Typ židle		Dream+ 101	Dream+ 104	Dream+ 512	
Sedák	Provedení:	čalouněný, tl. 20 mm			
	Rozměry (š x h):	460 x 470 mm			
	Výška sedu:	440 mm			
Opěrák	Provedení:	plastový perforovaný	čalouněný, tl. 15 mm	síťovina	
	Rozměry (š x v):	420 x 280 mm		410 x 360 mm	
Područky		modely s označením BR			
Podnož		ocelová, barva černá (modely N1) nebo chromová (modely N4)			

Celkové rozměry (v x š x h)	820 x 530 x 570 mm (bez područek) 820 x 620 x 570 mm (s područkami)	840 x 530 x 570 mm (bez područek) 840 x 600 x 570 mm (s područkami)
Hmotnost	6 kg (bez područek), 7/8 kg (s područkami)	
Stohovatelnost na zemi	4	

Konferenční židle Dream+ 101 (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 111 012 351	101BL-Z-N1	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	3 790 Kč
700 101 235 129	101BL-Z-N1,BR	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	4 200 Kč
700 111 012 354	101BL-Z-N4	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	4 200 Kč
700 101 235 429	101BL-Z-N4,BR	Čalouněný sedák, černý perforovaný plastový opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	4 600 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Konferenční židle Dream+ 104 (vyberte si ze vzorníku barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 111 042 351	104BL-Z-N1	Čalouněný sedák i opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	3 990 Kč
700 104 235 129	104BL-Z-N1,BR	Čalouněný sedák i opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	4 390 Kč
700 111 042 354	104BL-Z-N4	Čalouněný sedák i opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	4 390 Kč

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 104 235 429	104BL-Z-N4,BR	Čalouněný sedák i opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	4 790 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Konferenční židle Dream+ 512 (vyberte si ze vzorníků barvu sedáku i opěráku)

Obj. číslo	Typ	Popis	Područky	Barva podnože	Dostupnost	Cena / ks
700 151 223 851	512BL-Z-N1	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ne	Černá	4-6 týdnů	4 890 Kč
700 512 238 512	512BL-Z-N1,BR	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ano	Černá	4-6 týdnů	5 270 Kč
700 151 223 854	512BL-Z-N4	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ne	Chromová	4-6 týdnů	5 090 Kč
700 512 238 542	512BL-Z-N4,BR	Čalouněný sedák, síťovaný opěrák	Ano	Chromová	4-6 týdnů	5 490 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modifikace pro židle s područkami

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 000 027	TP	Příplatek za černý sklopný stolek, umístěný vpravo	4-6 týdnů	1 470 Kč



Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Modifikace pro všechny typy

Obj. číslo	Typ	Popis	Dostupnost	Cena / ks
700 111 000 074	GM	Příplatek za filcové zakončení kluzáků pro použití na tvrdých podlahách	4-6 týdnů	170 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Vzorník-látek-One-a-Salo.pdf
-  Vzorník-síťovin-Rib-Net-a-Mega.pdf