

Zkumavka centrifugační se špičatým dnem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3 A 121 °C

- průměr: 17, 36 a 40 mm
- délka: 98 a 115 mm
- rovný okraj
- kónické dno
- vhodná pro použití v odstředivkách



Obj. číslo	Průměr [mm]	Délka [mm]	Síla stěny [mm]	Dostupnost	Cena / ks
632 422 417 290	17	98	1,8	1-2 týdny	103 Kč
632 422 436 290	36	98	2,0	Kontaktujte nás	
632 422 440 211	40	115	2,3	1-2 týdny	149 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.