

Zkumavka centrifugační se špičatým dnem, SIMAX

Materiál: Borosilikátové sklo 3.3

A 121 °C

- průměr: 17, 36 a 40 mm
- délka: 98 a 115 mm
- rovný okraj
- kónické dno
- vhodná pro použití v odstředivkách



| Obj. číslo | Průměr [mm] | Délka [mm] | Síla stěny [mm] | Dostupnost | Cena / ks |
|-----------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 632 422 417 290 | 17 | 98 | 1,8 | 1-2 týdny | 103 Kč |
| 632 422 436 290 | 36 | 98 | 2,0 | Kontaktujte nás | |
| 632 422 440 211 | 40 | 115 | 2,3 | 1-2 týdny | 149 Kč |

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.